


**C300-36B-324B-2S-M34-06****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Come da figura

I cavi preconfezionati consentono di collegare in maniera veloce, semplice e priva di errori IOTA (Input Output Terminal Assemblies) di Honeywell C300 a FTA (Field Terminal Assembly) di Weidmüller.

I cavi in dotazione possono essere dotati di connettori semplici o doppi o addirittura con una finitura libera munita di puntali.

La custodia agevola la maneggevolezza, offrendo un collegamento resistente con IOTA. Inoltre, consente l'uso di cavi di diverse sezioni e lunghezze fino a 50 m.

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| Versione    | Cavo preconfezionato, PAC, Cavo LiYCY, 0.34 mm <sup>2</sup> |
| N. d'ordine | <a href="#">7789891060</a>                                  |
| Tipo        | C300-36B-324B-2S-M34-06                                     |
| GTIN (EAN)  | 4032248199730                                               |
| CPZ         | 1 Pieza                                                     |

## Dati tecnici

## Omologazioni

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Dimensioni e pesi

|            |        |
|------------|--------|
| Peso netto | 2066 g |
|------------|--------|

## Temperature

|                          |             |                         |             |
|--------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| Temperatura di magazzino | -10...60 °C | Temperatura d'esercizio | -10...50 °C |
|--------------------------|-------------|-------------------------|-------------|

## Conformità ambientale del prodotto

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme                    |
| REACH SVHC            | No SVHC superiori a 0,1 wt% |

## Dati generali

|                          |                                                                 |                      |                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Lunghezza del cavo       | 6 m                                                             | Adatto a             | segnali digitali                                                |
| Materiale di base        | PVC                                                             | Cavo                 | Cavo LiYCY                                                      |
| Collegamento interfaccia | SP-BLZP 5.08 32P con conchiglia, WEIDMUELLER BLT 5.08HC/04/180F | Numero di poli, min. | 36 poli                                                         |
| Diametro esterno         | 13,9 ± 1 mm                                                     | Interfaccia PLC      | SP-BLZP 5.08 32P con conchiglia, WEIDMUELLER BLT 5.08HC/04/180F |
| Sezione del conduttore   | 0.34 mm <sup>2</sup>                                            |                      |                                                                 |

## Dati elettrici

|                                                        |           |                             |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| Corrente totale, max.                                  | 4 A       | Prova alta tensione         | 1 KV/1s               |
| Intensità della corrente consentita per percorso, max. | 1 A       | Tensione nominale           | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac   |
| Resistenza                                             | ≤ 57 mΩ/m | Tensione d'esercizio        | ≤ 250 V DC ≤ 250 V AC |
| Capacità filo / fili                                   | 300 pF/m  | Capacità filo / schermatura | 300 pF/m              |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |