

KT-F 36**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Adatto per tagliare i cavi in spazi ristretti
- Grande maneggevolezza
- Minima forza manuale richiesta
- Possibilità di sbloccaggio in qualsiasi posizione di taglio
- Non adatto a cavi in acciaio, cavi con armatura in acciaio, leghe d'alluminio e conduttori in rame trafilato a freddo
- Non tagliare conduttori sotto tensione

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensili da taglio, Tagliacavi frontale
N. d'ordine	9002190000
Tipo	KT-F 36
GTIN (EAN)	4008190066345
CPZ	1 Pieza
Stato consegna	In futuro questo articolo non sarà più disponibile.
Disponibile fino a	2024-06-06T00:00:00+02:00

KT-F 36

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	50 mm	Profondità (pollici)	1.9685 inch
Posizione verticale	150 mm	Altezza (pollici)	5.9055 inch
Larghezza	360 mm	Larghezza (pollici)	14.1732 inch
Peso netto	1642.78 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Dati tecnici

Descrizione articolo	Tagliacavi frontale per diametri esterni fino a 35 mm	Versione	meccanico, utilizzo con una sola mano
----------------------	---	----------	---------------------------------------

PW60 Manutenzione-Utensile da taglio

Tipo di cavo	Cavi in rame e alluminio	Cavo in rame - flessibile, max. (kcmil)	600 kcmil
Cavo in rame - flessibile, max.	300 mm ²	Cavo in rame - semirigido, max. (kcmil)	600 kcmil
Cavo in rame - semirigido, max.	300 mm ²	Cavo in rame, max. Ø	35 mm
Diametro del conduttore, max.	36 mm	Cavo in alluminio - semirigido, max (kcmil)	600 kcmil
Cavo in alluminio - semirigido, max (mm ²)	300 mm ²	Cavo in alluminio - semirigido, max. Ø	35 mm

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		

Disegni

 max. 20 mm

 max. 16 mm²

 max. 35 mm²

 max. 70 mm²