


CB 250/4,8 NC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Fascette serracavo CB per il fissaggio di cavi e marcatori.

- Sono adatte in particolare al fissaggio dei segnacavi CLI M, SFX, WKM e WKS.
- Conformi a IEC 62275: 2006
- Poliammide resistente alle rotture PA 6.6 con classe di infiammabilità V2 secondo UL-94

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--|
| Versione | Fascette serracavo, 4,8 x 250 mm, poliammide 66, 220 N |
| N. d'ordine | 7940006054 |
| Tipo | CB 250/4,8 NC |
| GTIN (EAN) | 4032248519897 |
| CPZ | 5000 Pieza |

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (UR) E317499

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità | 1.35 mm | Profondità (pollici) | 0.0531 inch |
| Posizione verticale | 250 mm | Altezza (pollici) | 9.8425 inch |
| Larghezza | 4.8 mm | Larghezza (pollici) | 0.189 inch |
| Peso netto | 1.63 g | | |

Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...85 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Materiale di installazione

| | | | |
|--|--------|--|---------------|
| Resistente ai raggi UV | No | Riaprire | No |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-2 | Campo delle temperature di impiego, max. | 85 °C |
| Campo delle temperature di impiego, min. | -40 °C | Alogeni | No |
| Diametro del cavo, max. | 68 mm | Materiale di base | poliammide 66 |
| Resistenza alla trazione | 220 N | Diametro fascio, max. | 68 mm |
| Resistenza alla trazione (libbra-forza) | 49 lbf | Diametro fascio, min. | 3 mm |

Nota importante

Informazioni sul prodotto

Numero di borse nel box (pezzi): 50
 Numero di articoli nella borsa (pezzi): 100
 Un'unità di consegna corrisponde a una quantità di box e possono essere ordinati solo multipli dell'unità di consegna.

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000046 | ETIM 9.0 | EC000046 |
| ETIM 10.0 | EC000046 | ECLASS 14.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-07-02 | | |

Disegni

