


MEKA GN CST**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

- Utensile spellafili per cavi coassiali e cavi tondi (schermati) di trasmissione dati da 2,5...8 mm \varnothing
- Spellatura a 1, 2 e 3 stadi in un'unica operazione

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Accessori, Cassetta lame
N. d'ordine	9032000000
Tipo	MEKA GN CST
GTIN (EAN)	4008 1900 10102
CPZ	1 Pieza

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	20 mm	Profondità (pollici)	0.7874 inch
Posizione verticale	10 mm	Altezza (pollici)	0.3937 inch
Larghezza	40 mm	Larghezza (pollici)	1.5748 inch
Lunghezza	40 mm	Lunghezza (pollici)	1.5748 inch
Peso netto	9 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Dati tecnici

Descrizione articolo	Cassetta portalame per CST a 3 stadi, lunghezza 7,1mm, 5,1mm
----------------------	--

Utensili di spellatura

Colori	verde	Misura di spellatura B	7.1 mm
Misura di spellatura C	5.1 mm		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		