


MEKA GN CST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

- Utensile spellafili per cavi coassiali e cavi tondi (schermati) di trasmissione dati da 2,5...8 mm Ø
- Spellatura a 1, 2 e 3 stadi in un'unica operazione

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|----------------------------|
| Versione | Accessori, Cassetta lame |
| N. d'ordine | 9032000000 |
| Tipo | MEKA GN CST |
| GTIN (EAN) | 4008190010102 |
| CPZ | 1 Pieza |

MEKA GN CST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Dimensioni e pesi

| | |
|---------------------|-------|
| Profondità | 20 mm |
| Posizione verticale | 10 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Lunghezza | 40 mm |
| Peso netto | 9 g |

| | |
|----------------------|-------------|
| Profondità (pollici) | 0.7874 inch |
| Altezza (pollici) | 0.3937 inch |
| Larghezza (pollici) | 1.5748 inch |
| Lunghezza (pollici) | 1.5748 inch |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Stato conformità RoHS | Non interessato |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0 |

Dati tecnici

| | |
|----------------------|--|
| Descrizione articolo | Cassetta portalame per CST a 3 stadi, lunghezza 7,1mm, 5,1mm |
|----------------------|--|

Utensili di spellatura

| | | | |
|------------------------|--------|------------------------|--------|
| Colori | verde | Misura di spellatura B | 7.1 mm |
| Misura di spellatura C | 5.1 mm | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001509 | ETIM 9.0 | EC001509 |
| ETIM 10.0 | EC001509 | ECLASS 14.0 | 21-04-48-91 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-48-91 | | |