

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com















1







La migliore opzione per la protezione dell'AC.

Progettata per lavorare con diversi inverter di stringhe, Weidmüller ha sviluppato queste configurazioni standard di combiner box AC in base alle esigenze ricorrenti dei clienti.

A seconda della versione, i combiner box possono contenere fusibili e protezioni contro le sovratensioni. Questi combiner box sono appositamente progettati per i principali produttori di inverter di stringa in tutto il mondo.

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Fotovoltaico, Custodia preconfezionata, Quadro di stringa, Versione AC, Con portafusibile, Pressa- cavo, Inverter di stringa
N. d'ordine	<u>8000069109</u>
Tipo	PV 40201S2V3C1A0ES
GTIN (EAN)	4064675331315
CPZ	1 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

Omologazioni			
Omologazioni			
	CE		
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Profondità	300 mm	Profondità (pollici)	11.811 inch
Posizione verticale	847 mm	Altezza (pollici)	33.3464 inch
Larghezza	636 mm	Larghezza (pollici)	25.0393 inch
Peso netto	29000 g		
Temperature			
Temperatura ambiente	-20 °C50 °C		
Conformità ambientale del pr	odotto		, i
Stato conformità RoHS	Conforme		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
Custodia			
Tipo di montaggio	Montaggio a muro	Grado di protezione	IP65
	Montaggio a muio	diado di protezione	11 03
Ingressi AC			
Versione del cavo	regolare	Numero di ingressi AC	2
Norme e standard			
N	JEC 01420 2 - J 2 0 EN		
Norme	IEC 61439-2 ed 2.0, EN 61439-2:2011		
Proprietà elettriche AC			
Messa a terra	Direttamente al VPU		
Uscite AC			,
Tire di selle serve de serve diversite AC	Calla nama suta a vita M10	Numero di uscite AC	1
Tipo di collegamento cavo d'uscita AC	Collegamento a vite, M12	Numero di uscite AC	1
Garanzia			
Periodo	5 anni		
Classificazioni			
ETIM 6.0	EC002928	ETIM 7.0	EC002928
ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
LTIIVI O.U			
	EC003857	ECLASS 9.0	22-57-92-03
ETIM 10.0	EC003857 22-57-02-90	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	22-57-92-03 22-57-02-90
ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0			

Data di creazione 15.11.2025 02:50:06 MEZ

Versione catalogo / Disegni





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ECLASS 15.0 22-57-02-92



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Disegni



