


**LST VDE FNN SCHRAUBE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Con il nostro cablaggio preconfezionato per trasformatori di strumenti è possibile risparmiare tempo e costi di storage. Offriamo varie configurazioni di applicazioni, inclusi tutti gli accessori pertinenti e l'etichettatura in un unico pacchetto completo.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, Beige scuro, 6 mm <sup>2</sup> , 30 A, 500 V, Numero di collegamenti: 32, Numero di piani: 1
N. d'ordine	<a href="#">8000109947</a>
Tipo	LST VDE FNN SCHRAUBE
GTIN (EAN)	4099986658714
CPZ	1 Pieza

**LST VDE FNN SCHRAUBE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	79 mm
Posizione verticale	100 mm
Larghezza	152.1 mm
Peso netto	750 g

Profondità (pollici)	3.1102 inch
Altezza (pollici)	3.937 inch
Larghezza (pollici)	5.9882 inch

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	130 °C

Temperatura d'esercizio continuo, min.	-60 °C
--	--------

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

**Aaltri dati tecnici**

Lati aperti	chiuso
Tipo di montaggio	TS 35

bloccabile	Si
------------	----

**Dati caratteristici del sistema**

Piastra terminale (necessaria)	No
Numero dei punti di serraggio per piano	32
Funzione N	No
Funzione PEN	No

Numero di piani	1
Guida equipaggiata	TS 35
Funzione PE	No

**Dati dei materiali**

Materiale di base	Wemid
Colore elementi di azionamento	altro

Colori	Beige scuro
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0

**Dati dimensionamento**

Sezione di dimensionamento	6 mm <sup>2</sup>
Tensione DC nominale	500 V
Corrente con conduttore max.	30 A
Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV
Grado di londura	3

Tensione nominale	500 V
Corrente nominale	30 A
Norme	IEC 60947-7-1
Classe di sovrattensione	III

**Generale**

Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 8
Norme	IEC 60947-7-1

Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 22
Guida equipaggiata	TS 35

**Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)**

Calibro a norma 60 947-1	A4
Direzione di collegamento	laterale
Coppia di serraggio, min.	0.8 Nm
Tipo di collegamento	Collegamento a vite
Campo di sezioni, max.	10 mm <sup>2</sup>
Vite di serraggio	M 3,5

Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 8
Coppia di serraggio, max.	1.6 Nm
Lunghezza di spellatura	12 mm
Numero di collegamenti	32
Campo di sezioni, min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Dimensione lama	0,8 x 4,0 mm

**LST VDE FNN SCHRAUBE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici**

Sezione di collegamento cavo AWG, AWG 22 min.

Sezione di collegamento cavo, flessibile 0.5 mm<sup>2</sup> con terminali DIN 46228/4, min.

Sezione di collegamento cavo, flessibile 0.5 mm<sup>2</sup> con terminali DIN 46228/1, min.

Sezione di collegamento cavo, flessibile, 0.5 mm<sup>2</sup> min.

Sezione di collegamento, semirigida, 0.5 mm<sup>2</sup> min.

Sezione di collegamento cavo, nucleo 0.5 mm<sup>2</sup> rigido, min.

Sezione di collegamento cavo, flessibile 6 mm<sup>2</sup> con terminali DIN 46228/4, max.

Sezione di collegamento cavo, flessibile 6 mm<sup>2</sup> con terminali DIN 46228/1, max.

Sezione di collegamento cavo, flessibile, 10 mm<sup>2</sup> max.

Sezione di collegamento, semirigida, 10 mm<sup>2</sup> max.

Sezione di collegamento cavo, nucleo 10 mm<sup>2</sup> rigido, max.

Sezione di collegamento, flessibile, min. 0.5 mm<sup>2</sup>

**Classificazioni**

ETIM 8.0 EC000902

ETIM 10.0 EC000902

ECLASS 15.0 27-25-01-09

ETIM 9.0 EC000902

ECLASS 14.0 27-25-01-09

## LST VDE FNN SCHRAUBE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Disegni

