


PV CPCI23TXUXDXAXWXRXWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Collegamento delle centrali elettriche fotovoltaiche attraverso comunicazioni industriali affidabili e sicure.

Weidmüller ha unito la sua vasta esperienza con i progetti fotovoltaici e la comunicazione industriale per creare questo portafoglio di box di comunicazione fotovoltaici. Per questo portafoglio abbiamo sviluppato 2 diversi assortimenti prodotti:

- La famiglia "Premium" è il nostro prodotto più robusto. Progettato per offrire una connettività costante grazie al suo sistema di backup dell'energia. In questo modo, vi offre affidabilità e potenza in un'unica soluzione.
- La nuova famiglia "Lite" offre la stessa connettività del segnale in loco della versione "Premium", ma in una versione più compatta.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Fotovoltaico, Custodia preconfezionata, Modulo di comunicazione, 230 V AC, Protezione contro le sovratensioni I, Controllo della corrente, Moduli di controllo, Controllo della tensione, Controllo del valore di soglia, Box di comunicazione, RJ45
N. d'ordine	8000111622
Tipo	PV CPCI23TXUXDXAXWXRXWW
GTIN (EAN)	4099986678897
CPZ	1 Pieza

PV CPC123TXUXDXAXWXRXWWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	180 mm	Profondità (pollici)	7.0866 inch
Posizione verticale	270 mm	Altezza (pollici)	10.6299 inch
Larghezza	360 mm	Larghezza (pollici)	14.1732 inch
Peso netto	4000 g		

Temperature

Temperatura ambiente -10 °C...30 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Custodia

Tipo di montaggio	Montaggio a muro, Solo all'interno	Grado di protezione	IP65
-------------------	------------------------------------	---------------------	------

Ingressi DC

Numero di ingressi	1	Numero di ingressi del condotto	3
--------------------	---	---------------------------------	---

Monitoraggio fascio di cavi DC

Funzione di monitoraggio	PC industriale, Router Industrial Ethernet con porte 4G e RJ45, Connessione tra dispositivi di campo e SCADA attraverso RS-485	Controllo della tensione	Sì
--------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	----

Norme e standard

Norme	IEC 61439-2 ed 3.0, EN 61439-2:2020
-------	-------------------------------------

Proprietà elettriche DC

Tensione nominale	230 V	Protezione contro le sovratensioni lato AC	PU I 1+1 LCF 280V/12,5kA, senza contatto ausiliario
Messa a terra	Direttamente al VPU	Protezione contro le sovratensioni lato EIA RS485 (monitoraggio fascio cavi)	No

PV CPCI23TXUXDXAXWXRXWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Garanzia**

Periodo 5 anni

Classificazioni

ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		

PV CPCI23TXUXDXAXWXRXWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

