
Foglio dati

# HDC KIT HE-QT 16.120 M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com




I kit HDC sono gruppi standardizzati per l'assemblaggio di connettori plug-in completi.
I kit HDC sono di solito costituiti da inserto maschio, inserto femmina, custodia, base passante e pressacavo.
Weidmüller offre un assortimento delle combinazioni più diffuse di connettori con filetti di ingresso cavo nel sistema metrico o PG.
Con la connessione SNAP IN, il livello di collegamento del conduttore è già aperto e il conduttore spellato può essere semplicemente inserito. Nella posizione finale, il meccanismo di serraggio brevettato si chiude automaticamente.

## Dati generali per l'ordinazione

| | |
|---|---|
| N. d'ordine | 8000134358 |
| Tipo | HDC KIT HE-QT 16.120 M |
| GTIN (EAN) | 4099987015523 |
| CPZ | 1 Pieza |

# Foglio dati

## HDC KIT HE-QT 16.120 M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

### Omologazioni

| | |
|---|---|
| Omologazioni | CE |

### Dimensioni e pesi

| | |
|---|---|
| Peso netto | 582 g |

### Temperature

| | |
|---|---|
| Valori limite di temperatura | -40 °C ... 100 °C |

### Conformità ambientale del prodotto

| | |
|---|---|
| Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP | bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076 |

### Dati generali

| | | | |
|---|---|---|---|
| Superficie | Verniciatura a polvere | Grado di protezione | IP65 |
| Serie | HE | | |

### Esecuzione

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pressacavi, numero | 1 | Dimensione entrate cavi | M 25 |
| Numero entrate cavo in alto | 0 | Numero entrate cavo laterali | 1 |
| Tipo di collegamento | SNAP IN | Esecuzione sistema di chiusura | Gancio trasversale in basso |
| Dimensioni di installazione | 6 | Guarnizione | NBR |
| BG | 6 | | |

### Dati generali

| | | | |
|---|---|---|---|
| Numero di poli | 16 | Tipo di collegamento PE | Collegamento a vite |
| Dimensioni di installazione | 6 | Materiale di base | alluminio pressofuso |
| Serie | HE | Tensione di dimensionamento (DIN EN 61984) | 500 V |
| Corrente di dimensionamento (DIN EN 61984) | 16 A | BG | 6 |

### Esecuzione

| | | | |
|---|---|---|---|
| Dimensione lama (a taglio) (collegamento a vite) | SD 0,6 x 3,5 | Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 16 |
| Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento | 10 mm | Tipo di collegamento | SNAP IN |
| Dimensioni di installazione | 6 | Sezione di collegamento cavo AWG, min. | AWG 20 |
| Sezione di collegamento cavo, rigido, max. | 2.5 mm² | Sezione di collegamento cavo, rigido, min. | 1 mm² |
| Sezione di collegamento cavo, flessibile, max. | 2.5 mm² | Sezione di collegamento cavo, flessibile, min. | 1 mm² |
| Sezione di collegamento cavo, max. | 2.5 mm² | Sezione di collegamento cavo, min. | 1 mm² |

# Foglio dati

## HDC KIT HE-QT 16.120 M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

| | | | |
|---|---|---|---|
| Superficie | Verniciatura a polvere | Materiale di base | alluminio pressofuso |
| BG | 6 | | |

### Classificazioni

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC002943 | ETIM 9.0 | EC002943 |
| ETIM 10.0 | EC002943 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 | | |

# HDC KIT HE-QT 16.120 M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### SPB



I nostri inserti sono completati da numerosi accessori. Ciò comprende, tra le altre cose, le codifiche per inserti.

### Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|---|---|---|
| Tipo | SPB-M 3 | Versione |
| N. d'ordine | 1203600000 | Connettori di potenza, Accessori, Perno di blocco |
| GTIN (EAN) | 4008190120047 | |
| CPZ | 100 ST | |