

SAIL-M12GM8W-3-4.0U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



I cavi sensori-attuatori vengono utilizzati per collegare sensori e attuatori e per trasmettere dati o corrente in diverse applicazioni. Il cavo con rivestimento ad estrusione garantisce di fabbrica il collegamento testato tra il connettore ad innesto e il cavo. I cavi possono infatti essere esposti a numerosi influssi, come umidità, polvere, calore, freddo, urti e vibrazioni.

I nostri sviluppatori hanno concentrato i loro sforzi su questo problema, e hanno messo a punto una serie di cavi M8 e M12 per sensori-attuatori in modo da poter trovare la giusta soluzione per ogni applicazione.

Non avete trovato quello che cercavate o desiderate ulteriori informazioni? Rivolgetevi a noi con fiducia!

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|--|
| Versione | Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 4 m, perno, dritto - presa, 90°. Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogeni: No |
| N. d'ordine | 9457980400 |
| Tipo | SAIL-M12GM8W-3-4.0U |
| GTIN (EAN) | 4050118627510 |
| CPZ | 1 Pieza |

SAIL-M12GM8W-3-4.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

| | | | |
|----------|--------|------------|-------|
| Diametro | 3.6 mm | Peso netto | 220 g |
|----------|--------|------------|-------|

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |

Dati tecnici del cavo

| | | | |
|--|---|---|--------------------------|
| Lunghezza del cavo | 4 m | Colore della guaina | Nero (simile a RAL 9005) |
| Resistenza agli olii | Yes | Idoneità all'installazione con catene portacavi | Sì |
| Sezione del conduttore | 0.25 mm ² | Schermato | No |
| Alogeni | No | Isolamento | PP |
| accelerazione | 5 m/s ² | Raggio di curvatura min., mobile | 10 x diametro cavo |
| Raggio di curvatura min., fisso | 5 x diametro cavo | cicli di piegatura | 5 Mio |
| Resistenza alla fiamma | Conforme alla norma IEC 60332-2-2, In accordance with UL1581 UL / CUL FT2 | Velocità | 3.33 m/s |
| Materiale della guaina | PUR | Lunghezza cavo configurabile | No |
| Hydrolysis and microbe resistant | Sì | Guaina secondo UL AWM Style | 20549 (80 °C / 300 V) |
| Nucleo secondo UL AWM Style | 10493 (80 °C / 300 V) | Irradiazione con legami trasversali | No |
| Resistenza alle scintille di saldatura | No | Filo di drenaggio integrato | No |
| Codifica a colori | marrone, blu, Nero | Resistenza alla torsione | 180 °/m |
| Campo delle temperature, posa fissa | -50...80 °C | Resistente alle perle di saldatura | No |
| Cicli di flessione a torsione | > 5 Mio. | Campo delle temperature, posa mobile | -25...60 °C |
| Lunghezza della torsione | 1 m | Numero di poli | 3 |
| Diametro esterno | 3.6 mm + 0.15 mm | | |

Dati tecnici generali

| | | | |
|-------------------------------|------------------|----------------------------|---|
| Filettatura del collegamento | M12 / M8 | Superficie dei contatti | dorata |
| LED | No | Versione | perno, dritto - presa, 90° |
| Materiale base della custodia | PUR | Resistenza d'isolamento | 108 Ω |
| Tensione nominale | 60 V | Corrente nominale | 4 A |
| Grado di protezione | IP69, IP65, IP66 | Cicli di inserimento | ≥ 100 |
| Grado di lordura | 3 | Materiale anello filettato | Pressofusione di zinco, ottone, nichelato |
| Campo di temperatura custodia | -25...+85 °C | | |

Proprietà elettriche

| | | | |
|-------------------------|-------|-------------------|------|
| Resistenza d'isolamento | 108 Ω | Tensione nominale | 60 V |
|-------------------------|-------|-------------------|------|

SAIL-M12GM8W-3-4.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Connettore maschio dx**

| | |
|--------------------------------|--|
| Spina di collegamento a destra | M8, IP69, Contatto femmina, Angolato a 90°, Plastica, LED, non schermate |
|--------------------------------|--|

Connettore maschio sx

| | |
|----------------------------------|---|
| Spina di collegamento a sinistra | M12, Codificato A, IP69, Contatto maschio, Diritto, Plastica, non schermate |
|----------------------------------|---|

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001855 | ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-11 | | |

Disegni

Disegno quotato



Male, straight

Disegno quotato



Angled socket

Schema dei poli



4
Male

Schema dei poli



4
Socket

Schema elettrico



L'utensile ideale: Screwty® con funzione di coppia

Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F