

SAIL-M12GM8W-3-4.1U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

I cavi sensori-attuatori vengono utilizzati per collegare sensori e attuatori e per trasmettere dati o corrente in diverse applicazioni. Il cavo con rivestimento ad estrusione garantisce di fabbrica il collegamento testato tra il connettore ad innesto e il cavo. I cavi possono infatti essere esposti a numerosi influssi, come umidità, polvere, calore, freddo, urti e vibrazioni.

I nostri sviluppatori hanno concentrato i loro sforzi su questo problema, e hanno messo a punto una serie di cavi M8 e M12 per sensori-attuatori in modo da poter trovare la giusta soluzione per ogni applicazione.

Non avete trovato quello che cercavate o desiderate ulteriori informazioni? Rivolgetevi a noi con fiducia!

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| Versione | Cavo per sensori e attuatori, Linea di collegamento, M12 / M8, Numero di poli : 3, 4.1 m, perno, dritto - presa, 90°, Schermato: No, LED: No, Materiale della guaina: PUR, Alogen: No |
| N. d'ordine | 9457980410 |
| Tipo | SAIL-M12GM8W-3-4.1U |
| GTIN (EAN) | 4050118624328 |
| CPZ | 1 Pieza |

SAIL-M12GM8W-3-4.1U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Omologazioni

Omologazioni



RoHS Conforme

Dimensioni e pesi

Diametro 3.6 mm Peso netto 91.52 g

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme con esenzione

Esenzione RoHS (se applicabile/nota) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Dati tecnici del cavo

| | | | |
|--|---|---|--------------------------|
| Lunghezza del cavo | 4.1 m | Colore della guaina | Nero (simile a RAL 9005) |
| Resistenza agli olii | Yes | Idoneità all'installazione con catene portacavi | Si |
| Sezione del conduttore | 0.25 mm ² | Schermato | No |
| Alogenici | No | Isolamento | PP |
| accelerazione | 5 m/s ² | Raggio di curvatura min., mobile | 10 x diametro cavo |
| Raggio di curvatura min., fisso | 5 x diametro cavo | cicli di piegatura | 5 Mio |
| Resistenza alla fiamma | Conforme alla norma IEC 60332-2-2, In accordance with UL1581 UL / CUL FT2 | Velocità | 3.33 m/s |
| Materiale della guaina | PUR | Lunghezza cavo configurabile | No |
| Hydrolysis and microbe resistant | Si | Guaina secondo UL AWM Style | 20549 (80 °C / 300 V) |
| Nucleo secondo UL AWM Style | 10493 (80 °C / 300 V) | Irradiazione con legami trasversali | No |
| Resistenza alle scintille di saldatura | No | Filo di drenaggio integrato | No |
| Codifica a colori | marrone, blu, Nero | Resistenza alla torsione | 180 °/m |
| Campo delle temperature, posa fissa | -50...80 °C | Resistente alle perle di saldatura | No |
| Cicli di flessione a torsione | > 5 Mio. | Campo delle temperature, posa mobile | -25...60 °C |
| Lunghezza della torsione | 1 m | Numero di poli | 3 |
| Diametro esterno | 3.6 mm + 0.15 mm | | |

Dati tecnici generali

| | | | |
|-------------------------------|------------------|----------------------------|---|
| Filettatura del collegamento | M12 / M8 | Superficie dei contatti | dorata |
| LED | No | Versione | perno, dritto - presa, 90° |
| Materiale base della custodia | PUR | Resistenza d'isolamento | 108 Ω |
| Tensione nominale | 60 V | Corrente nominale | 4 A |
| Grado di protezione | IP69, IP65, IP66 | Cicli di inserimento | ≥ 100 |
| Grado di lordura | 3 | Materiale anello filettato | Pressofusione di zinco, ottone, nichelato |
| Campo di temperatura custodia | -25...+85 °C | | |

Proprietà elettriche

Resistenza d'isolamento 108 Ω Tensione nominale 60 V

SAIL-M12GM8W-3-4.1U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Connettore maschio dx**

Spina di collegamento a destra M8, IP69, Contatto femmina, Angolato a 90°, Plastica, LED, non schermate

Connettore maschio sx

Spina di collegamento a sinistra M12, Codificato A, IP69, Contatto maschio, Diritto, Plastica, non schermate


Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001855 | ETIM 9.0 | EC001855 |
| ETIM 10.0 | EC001855 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-11 | | |


SAIL-M12GM8W-3-4.1U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Drawings**Disegno quotato**


Male, straight

Disegno quotato

Angled socket

Schema dei poli

Male

Schema dei poli


Socket

SAIL-M12GM8W-3-4.1U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

Schema elettrico**L'utensile ideale: Screwty® con funzione di coppia**

Light, securely screwed-in round plug-in
connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.:
1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F