




DKO 35 24VDC E:U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	SERIE DK, Relè a stato solido, Tensione nominale: 24 V DC $\pm 10\%$, Tensione di commutazione nominale: 5...48 V DC, Corrente permanente: 0,5 A, Collegamento a vite
N. d'ordine	8019590000
Tipo	DKO 35 24VDC E:U
GTIN (EAN)	4008190137823
CPZ	10 Pieza
Stato consegna	Disdetto
Disponibile fino a	2015-06-30T00:00:00+02:00
Prodotto alternativo	TOS 24VDC/48VDC 0.5A

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Dimensioni e pesi

Profondità	56	Profondità (pollici)	2.2047 inch
Posizione verticale	65 mm	Altezza (pollici)	2.5591 inch
Larghezza	6 mm	Larghezza (pollici)	0.2362 inch
Peso netto	20.9 g		

Temperature

Temperatura di magazzino	-40 °C...85 °C	Temperatura d'esercizio	-25 °C...40
Umidità	40°C/93% umidità rel., senza condensa		

Probabilità di guasto

MTTF 2308 a

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

lato di comando

Tensione nominale	24 V DC $\pm 10\%$	Potenza nominale	145 mW
Indicatore di stato	LED verde	Frequenza d'ingresso	200 Hz

Lato di carico

Tensione di commutazione nominale	5...48 V DC	Corrente permanente	0.5 A
Corrente di commutazione nominale	500 mA	Ritardo all'inserzione	appross. 40 μ s
Ritardo alla disinserzione	Approx. 65 μ s	Caduta di tensione con carico max.	≤ 800 mV
A prova di cortocircuito	No	Circuito di protezione lato di carico	diodo
Tipo di contatto	1 NO contact (Transistor)	frequenza di commutazione max. (tensione di comando DC)	200 Hz
Rapporto impulsi (gener.)	1:2		

Dati generali

Guida equipaggiata	TS 35	Colori	beige
--------------------	-------	--------	-------

Cordinazione di isolamento


Tensione nominale	300 V	Grado di lordura	2
Classe di sovratensione	III	Distanza in aria e superficiale lato comando/lato di carico	≥ 4 mm
Tensione impulsiva massima	4 kV	Grado di protezione	IP20

Dati tecnici**Dati di collegamento**

Tecnica di collegamento cavi	Collegamento a vite	Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento	4 mm ²
Campo di sezioni, min.	0.5 mm ²	Campo di sezioni, max.	4 mm ²
Sezione di collegamento cavo, rigido, min.	0.5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, rigido, max.	4 mm ²
Sezione di collegamento cavo, flessibile, 0.5 mm ² min.		Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.	4 mm ²

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001504	ETIM 9.0	EC001504
ETIM 10.0	EC001504	ECLASS 14.0	27-37-16-04
ECLASS 15.0	27-37-16-04		

Disegni**Schema elettrico**

Schaltsymbol

DKO 35 24VDC E:U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Moduli logici



Funzioni logiche AND, NAND, OR e NOR in formato morsetto componibile con una sezione nominale di 4 mm². Dispongono di 5 ingressi in collegamento logico con un'uscita 24 V/ 20 mA PNP. I moduli con funzioni logiche offrono un ampio spettro di applicazioni per l'accoppiamento di segnali digitali da sensori/attuatori con apparecchi d'automazione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	AP DKT4 PA	Versione
N. d'ordine	0687560000	Piastra terminale per morsetti, beige, Posizione verticale: 65 mm,
GTIN (EAN)	4008190009465	Larghezza: 1.5 mm, V-2, PA 66, bloccabile: Sì
CPZ	20 ST	