

WOS1 15-60VDC 1KHZ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	WAVESERIES, Relè a stato solido, Tensione nominale: 15 V DC...60 V DC , Tensione di commutazione nominale: 12 V DC ... 24 V DC ... 28 V DC, Corrente permanente: 500 mA, Collegamento a vite
N. d'ordine	8237730000
Tipo	WOS1 15-60VDC 1KHZ
GTIN (EAN)	4032248025596
CPZ	1 Pieza
Stato consegna	Disdetto
Disponibile fino a	2014-12-31T00:00:00+01:00
Prodotto alternativo	TOS 24-230VUC 24VDC2A ED2

WOS1 15-60VDC 1KHZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

UL File Number Search [Sito web UL](#)

N° certificato (cURus) E141197

Dimensioni e pesi

Profondità	92.6 mm	Profondità (pollici)	3.6457 inch
Posizione verticale	72 mm	Altezza (pollici)	2.8346 inch
Larghezza	22.5 mm	Larghezza (pollici)	0.8858 inch
Peso netto	78 g		

Temperature

Temperatura di magazzino	-40 °C...85 °C	Temperatura d'esercizio	-25 °C...60
Umidità	40°C/93% umidità rel., senza condensa		

Probabilità di guasto

MTTF 2127 a

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati di dimensionamento UL

N° certificato (cURus) E141197

lato di comando

Tensione nominale	15 V DC...60 V DC	Potenza nominale	21 ... 246 mW
-------------------	-------------------	------------------	---------------

Lato di carico

Tensione di commutazione nominale	12 V DC ... 24 V DC ... 28 V DC	Corrente permanente	0.5 A
Corrente di commutazione nominale	500 mA	Ritardo all'inserzione	90 µs
Ritardo alla disinserzione	250 µs	A prova di cortocircuito	si/ max. 96 h
Indicatore di stato lato di carico	LED verde	Circuito di protezione lato di carico	Varistore, Protezione contro l'inversione di polarità
Tipo di contatto	1 NO contact (Transistor)		

Dati generali

Guida equipaggiata	TS 35	Colori	beige
--------------------	-------	--------	-------

WOS1 15-60VDC 1KHZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Cordinazione di isolamento

Tensione nominale	300 V	Grado di lordura	2
Classe di sovratensione	III	Distanza in aria e superficiale lato comando/lato di carico	≥ 5.5 mm
Tensione impulsiva massima	6 kV	Grado di protezione	IP20

Ulteriori dettagli sulle approvazioni / norme

Norme	UL508	N° certificato (CSA)	200039-1127511
N° certificato (cURus)	E141197		

Dati di collegamento

Tecnica di collegamento cavi	Collegamento a vite	Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento	1.5 mm ²
Campo di sezioni, min.	0.5 mm ²	Campo di sezioni, max.	2.5 mm ²

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001504	ETIM 9.0	EC001504
ETIM 10.0	EC001504	ECLASS 14.0	27-37-16-04
ECLASS 15.0	27-37-16-04		



WOS1 15-60VDC 1KHZ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Schema elettrico



Schaltsymbol

Accessori**neutra**

I marcatori WS sono la soluzione ideale per i morsetti Serie W. Grazie alla loro compatibilità con il sistema, i marcatori WS possono essere impiegati anche per la Serie I e la Serie Z. Le ampie superfici di siglatura permettono di inserire non solo lunghe stringhe di caratteri, ma anche testi su più righe.

I marcatori WS sono l'ideale per realizzare etichette con stringhe di caratteri lunghe e personalizzate. Grazie al collaudato formato MultiCard, è possibile eseguire la stampa con PrintJet CONNECT o Plotter

- Montabili in strisce o singolarmente
- Marcatori nel collaudato formato MultiCardPer simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WS 10/5 MC NE WS	Versione
N. d'ordine	1635000000	WS, Terminal marker, 10 x 5 mm, Passo in mm (P): 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190261948	Allen-Bradley, bianco
CPZ	720 ST	