

MK 3/6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**製品イメージ**

電力、信号、データのフィードスルー転送は、電気工学や制御盤構築における一般的な要件です。絶縁材、接続システム、および端子台の形状が、差別化を左右する機能です。フィードスルー端子台は、1つまたは複数の導体を結合および / または接続するのに適しています。ひとつ以上の接続レベルが、同じ電位上にあるか、もしくは互いに絶縁されている可能性があります。

一般注文データ

バージョン	単極および多極端子ストリップ, ねじ接続, ミディアムイエロー, 2.5 mm ² , 24 A, 400 V, 接続数: 12, レベル数: 1
注文番号	0274220000
種別	MK 3/6
GTIN (EAN)	4008190153847
数量	50 items

MK 3/6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



CURUSEX



RoHS 適合

UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)

証明書番号 (UR) E60693

証明書番号 (cURusEX) E184763

寸法と重量

深さ	16.1 mm
高さ	15 mm
幅	54.25 mm
正味重量	21.6 g

奥行き (インチ)	0.6339 inch
高さ (インチ)	0.5906 inch
幅 (インチ)	2.1358 inch

温度

保管温度	-25 °C...55 °C
連続動作温度、最小	-60 °C

周囲温度	-5 °C...40 °C
連続動作温度、最大	130 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

CSA評価データ

配線の最大断面 (CSA)	12 AWG
電流の規模C (CSA)	25 A
配線の最小断面 (CSA)	22 AWG

電圧規模C (CSA)	300 V
証明書番号 (CSA)	12400-149

UL評価データ

電圧規模B (UR)	300 V
導体サイズ工場配線最大 (UR)	12 AWG
導体サイズ工場配線最小 (UR)	22 AWG
導体サイズフィールド配線最小 (UR)	22 AWG
導体サイズフィールド配線最大 (UR)	12 AWG

電流の規模B (UR)	20 A
電流の規模D (UR)	5 A
証明書番号 (UR)	E60693
電圧規模D (UR)	600 V

クランプ用コンダクタ (定格接続)

IEC 60947-1 準拠のゲージ	A2
接続方向	横向きに
締付けトルク、最小.	0.4 Nm
接続方式 2	ねじ接続
接続数	12
クランプ範囲、最小	0.33 mm ²
刃寸法	0.6 x 3.5 mm
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール	1.5 mm ²
付 DIN 46228/4 の細径燃線、最大	
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール	1.5 mm ²
付 DIN 46228/1 の細径燃線、最大	
配線接続断面、細径燃線、最大	2.5 mm ²

導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 12
締付けトルク、最大.	0.45 Nm
被覆剥き長さ	5 mm
接続方式	ねじ接続
クランプ範囲、最大	4 mm ²
クランプネジ	M 2.5
配線接続断面 AWG、最小	AWG 22
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール	0.33 mm ²
付 DIN 46228/4 の細径燃線、最小	
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール	0.33 mm ²
付 DIN 46228/1 の細径燃線、最小	
配線接続断面、細径燃線、最小	0.33 mm ²

MK 3/6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

接続断面、燃線、最大	2.5 mm ²
DMS電動ドライバーによるトルクレベル1	
配線接続断面、ソリッドコア、最小	0.33 mm ²

接続断面、燃線、最小	0.33 mm ²
配線接続断面ソリッドコア、最大	4 mm ²

クランプ用コンダクタ (追加接続)

接続種別、追加接続	ねじ接続
-----------	------

システム仕様

バージョン	マウントレール用
電位数	1
取り付けレール	取り付けプレート

エンドカバープレートの要求	いいえ
レベル数	1

全般

極数	6
設置アドバイス	直接実装
標準	IEC 60947-7-1

導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 12
配線接続断面 AWG、最小	AWG 22
取り付けレール	取り付けプレート

寸法

固定寸法	18.5 mm
------	---------

材料データ

基本材質	KrG
UL 94 可燃性等級	5VA

色	ミディアムイエロー
---	-----------

評価データ

定格断面	2.5 mm ²
定格 DC 電圧	400 V
最大導体電流	24 A
IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗	1.33 mΩ
IEC 60947-7-xに準拠した出力損失	0.77 W

定格電圧	400 V
公称電流	24 A
標準	IEC 60947-7-1
定格インパルス耐電圧	6 kV
汚染度	3

追加の技術データ

設置アドバイス	直接実装
取り付け方式	直接実装

爆発試験バージョン	いいえ
-----------	-----

分類

ETIM 8.0	EC001284
ETIM 10.0	EC001284
ECLASS 15.0	27-14-11-06

ETIM 9.0	EC001284
ECLASS 14.0	27-14-11-06

MK 3/6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

渡り配線



隣接する端子台に対する電位分布または乗算は、渡り配線を介して実現されます。また、追加の配線作業を容易に回避することができます。電極が破損しても、端子台の接触信頼性は確保されます。当社の品揃えは、モジューラー式端子台用での差し込み式でネジ固定可能な渡り配線システムを提供します。

一般注文データ

種別	QB 2 MK3	バージョン
注文番号	3833700000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 24 A, 極数: 2, ピッチ
GTIN (EAN)	4008190542535	(mm) (P): 10.00, 絶縁: はい, 幅: 14.5 mm
数量	20 ST	

プラグ接続解除



統合型接続遮断レバー付属端子台とは対照的に、当社の接続遮断プラグは、端子台と各アプリケーションを完全に取り外しうけ、当社の標準ディスコネクタに代わる柔軟なソリューションを提供します。

一般注文データ

種別	QB 4 MK3	バージョン
注文番号	3833800000	渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 黒色, 24 A, 極数: 4, ピッチ
GTIN (EAN)	4008190542542	(mm) (P): 10.00, 絶縁: はい, 幅: 33.5 mm
数量	20 ST	