
データシート

# QVS 3 SAKT1+2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ




電流および電圧トランスフォーマーの配線
バネおよびネジ接続技術採用の当社のテスト用接続断路端子台は、電流、電圧、電力の測定に重要なあらゆる変換回路を安全かつ高度な方法で作成することが可能です。

## 一般注文データ

| | |
|---|---|
| バージョン | 渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, ベージュ, 41 A, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): 12.00, 絶縁: はい, 幅: 22 mm |
| 注文番号 | 0329300000 |
| 種別 | QVS 3 SAKT1+2 |
| GTIN (EAN) | 4008190084714 |
| 数量 | 20 items |

データシート

# QVS 3 SAKT1+2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

### 承認

| | |
|---|---|
| ROHS | 適合 |

### 寸法と重量

| | | | |
|---|---|---|---|
| 深さ | 4.5 mm | 奥行き（インチ） | 0.1772 inch |
| 高さ | 22 mm | 高さ（インチ） | 0.8661 inch |
| 幅 | 22 mm | 幅（インチ） | 0.8661 inch |
| 正味重量 | 1.6 g | | |

### 温度

| | | | |
|---|---|---|---|
| 保管温度 | -25 °C...55 °C | 周囲温度 | -50 °C...55 °C |
| 連続動作温度、最小 | -50 °C | 連続動作温度、最大 | 100 °C |

### 環境製品コンプライアンス

| | |
|---|---|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

### システム仕様

| | |
|---|---|
| バージョン | 短絡接続 |

### 全般

| | | | |
|---|---|---|---|
| 極数 | 3 | 設置アドバイス | 直接実装 |

### 寸法

| | |
|---|---|
| ピッチ (mm) (P) | 12.00 mm |

### 材料データ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 基本材質 | PA 66 | 色 | ベージュ |
| UL 94 可燃性等級 | V-2 | | |

### 評価データ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | 400 V | 公称電流 | 41 A |

### 追加の技術データ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 固定形式 | ねじ込み | 設置アドバイス | 直接実装 |
| 爆発試験バージョン | いいえ | 取り付け方式 | ねじ込み |

### 分類

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ETIM 10.0 | EC000489 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 | | |