Foglio dati

CUTTER 20 A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Tagliacavi per conduttori di diametro esterno fino a 8 mm, 12 mm, 14 mm e 22 mm. La speciale geometria della lama consente il taglio netto e pulito di conduttori in rame e alluminio con il minimo sforzo. I tagliacavi (da KT 8 a KT 22) sono disponibili anche con isolamento protettivo verificato VDE e GS per una tensione max. di 1.000 V a norma EN/IEC 60900.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Tagliacavi utilizzabile con una sola mano
N. d'ordine	9040140000
Tipo	CUTTER 20 A
GTIN (EAN)	4008190467098
CPZ	1 Pieza

Foglio dati

CUTTER 20 A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	31 mm	Profondità (pollici)	1.2205 inch
Posizione verticale	71.5 mm	Altezza (pollici)	2.815 inch
Larghezza	245 mm	Larghezza (pollici)	9.6456 inch
Peso netto	443.7 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Dati tecnici

Descrizione articolo	Tagliacavi per cavi fino a 20 mm di diametro	Versione	meccanico, utilizzo con una sola mano

PW60 Manutenzione-Utensile da taglio

Cavo in rame - rigido, max. (AWG)	3 AWG	Cavo in rame - rigido, max.	25 mm²
Cavo in rame - flessibile, max. (AWG)	3/0 AWG	Cavo in rame - flessibile, max.	95 mm²
Cavo in rame - semirigido, max. (AWG)	1 AWG	Cavo in rame - semirigido, max.	50 mm²
Cavo in rame, max. Ø	22 mm	Cavo dati/telefono/controllo, max.Ø	22 mm
Cavo in alluminio ad anima singola, max. (mm²)	50 mm²	Cavo in alluminio - semirigido, max. (AWG)	2/0 AWG
Cavo in alluminio - semirigido, max (mm²)	70 mm²	Cavo in alluminio - semirigido, max. Ø	22 mm

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000142	ETIM 9.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142	ECLASS 14.0	21-04-47-01
ECLASS 15.0	21-04-47-01		