

## CLI O 10-3 GE/SW V MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



図に類似

CLI O 導体マーカーは、接続導体に取り付けられるので、既存のシステムの更新に適しています。問題なく、導体直径を 0.4 mm<sup>2</sup> から最大 4.0 mm<sup>2</sup> までマーキングするために、3 種類のサイズを使用できます。形状および設計は、個別に組み合わされるマーカーの安全で恒久的な取り付けを保証します。利点：

- 接続導体の開いたマーカー
- 安全な組み合わせのマーキングに対応する、回転防止セーフガード付属マーカーのバージョン
- 任意の追加ラベリングに最適
- 非常に低容量の要件
- 迅速なクリップオン取り付けにより、時間を節約

## 一般注文データ

バージョン	CableLine, 導体およびケーブルマーカー, 2 - 3 mm, 3 x 4 mm, 黄色
注文番号	<a href="#">0648001681</a>
種別	CLI O 10-3 GE/SW V MP
GTIN (EAN)	4008190166656
数量	200 items

## CLI O 10-3 GE/SW V MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

深さ	4 mm	奥行き (インチ)	0.1575 inch
高さ	3 mm	高さ (インチ)	0.1181 inch
幅	4 mm	幅 (インチ)	0.1575 inch
正味重量	0.03 g		

## 温度

動作温度範囲 -30...80 °C

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般データ

抵抗コード準拠の素材色	4	印刷の配置	水平
印刷種別	標準	印刷方法	熱エンボス加工
バージョン	MultiPack	幅	4 mm
UL 94 可燃性等級	V-0	動作温度範囲、最大	80 °C
動作温度範囲、最小	-30 °C	色	黄色
ハロゲン	はい	基本材質	PVC、ソフト、カドミウムなし
印刷色	黒色	印刷文字	大文字
推奨業種	プロセス, 機械	動作温度範囲	-30...80 °C
インプリント	V		

## 導体およびケーブルマーカ

ハロゲン	はい	導体断面、最大	1.5 mm <sup>2</sup>
導体断面、最小	0.4 mm <sup>2</sup>	導体外径、最大	3 mm
導体外径、最小	2 mm	導体外径	2 - 3 mm
接続配線の断面	0.4 - 1.5 mm <sup>2</sup>		

## 分類

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**CLI O 10-3 GE/SW V MP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面



図に類似