

## BLF 5.08HC/04/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



数百万件にもわたる高い信頼性、革新的な細部を備えた独自の実績を誇ります。

BLF 5.08HC プッシュインバージョンの BLZ 5.08HC メスコネクタは、異なる接続システムだけでなく、より小型の形状を備えています。ワイドミュラーの革新的な PUSH IN バネ接続システムは、簡単でツール不要の配線接続の将来性を示しています。HC = 高電流。

汎用性の条件で、BLF 5.08HC はモデルとして機能するバージョンと同程度の機能を提供します：

- 実績豊富な3本の導体取り出し方向により、アプリケーション固有の形状に対して通常の柔軟性を提供
- 4種のフランジバリエーションおよび特許取得済リリースラッチにより、ロックコンセプトはユーザーの要件に基づいて決まります
- 最大値の定格を達成するには、BLF 5.08 HC および SL 5.08 HC プラグの組み合わせを使用します

## 一般注文データ

|            |  |
|------------|--|
| バージョン      | プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲, 最大: 3.31 mm², 箱 |
| 注文番号       | <a href="#">1000050001</a>   |
| 種別         | BLF 5.08HC/04/90 SN BK BX  |
| GTIN (EAN) | 4032248689989  |
| 数量         | 90 items   |
| 製品データ      | IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm²<br>UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG 12              |
| パッケージ      | 箱  |

## BLF 5.08HC/04/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| ROHS                  | 適合                       |
| UL File Number Search | <a href="#">ULウェブサイト</a> |
| 証明書番号 (cURus)         | E60693                   |

## 寸法と重量

|      |          |           |             |
|------|----------|-----------|-------------|
| 深さ   | 26.2 mm  | 奥行き (インチ) | 1.0315 inch |
| 高さ   | 20.7 mm  | 高さ (インチ)  | 0.815 inch  |
| 幅    | 20.32 mm | 幅 (インチ)   | 0.8 inch    |
| 正味重量 | 8.83 g   |           |             |

## 環境製品コンプライアンス

|                |                         |                  |
|----------------|-------------------------|------------------|
| RoHS 対応状況      | 準拠 (免除なし)               |                  |
| REACH SVHC     | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |                  |
| 製品のカーボンフットプリント | クレードルからゲート              | 0,378 kg CO2 eq. |

## システムパラメータ

|                             |                             |                           |                     |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|
| 製品ファミリー                     | OMNIMATE信号 - BL/SL 5.08シリーズ | 接続方式                      | フィールド接続             |
| 導体接続方法                      | アクチュエータ付プッシュイン              | ピッチ (mm) (P)              | 5.08 mm             |
| ピッチ (インチ) (P)               | 0.200 "                     | 導体取り出し方向                  | 90°                 |
| 極数                          | 4                           | L1 (mm)                   | 15.24 mm            |
| L1 (インチ)                    | 0.600 "                     | 行数                        | 1                   |
| ピンモデルシリーズ数量                 | 1                           | 定格断面                      | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| DIN VDE 57 106に適合したタッチセーフ保護 | フィンガータッチセーフ                 | DIN VDE 0470に適合したタッチセーフ保護 | IP20接続/IP10接続解除     |
| 保護度合い                       | IP20                        | 体積抵抗                      | ≤5 mΩ               |
| コーディング可能                    | はい                          | 被覆剥ぎ長さ                    | 10 mm               |
| スクレイドライバー刃                  | 0.6 x 3.5                   | スクレイドライバー刃の標準             | DIN 5264            |
| プラグイン回数                     | 25                          | 差し込み力/極、最大                | 7 N                 |
| 引張強度/極、最大                   | 5.5 N                       |                           |                     |

## 材料データ

|                      |                            |              |          |
|----------------------|----------------------------|--------------|----------|
| 絶縁材                  | PBT                        | 色            | 黒色       |
| 操作要素の色               | 橙色                         | カラーチャート (類似) | RAL 9011 |
| 絶縁材グループ              | IIIa                       | 比較追跡指数 (CTI) | ≥ 200    |
| Moisture Level (MSL) |                            | UL 94 可燃性等級  | V-0      |
| 接点材質                 | 銅合金                        | 接触表面         | 錫メッキ     |
| プラグ接点の層構造            | 4...8 μm Sn hot-dip tinned | 保管温度、最小      | -40 °C   |
| 保管温度、最大              | 70 °C                      | 動作温度、最小      | -50 °C   |
| 動作温度、最大              | 100 °C                     | 温度範囲、設置、最小   | -30 °C   |
| 温度範囲、設置、最大           | 100 °C                     |              |          |

## 接続に適した導体

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| クランプ範囲、最小 | 0.13 mm <sup>2</sup> |
| クランプ範囲、最大 | 3.31 mm <sup>2</sup> |

**BLF 5.08HC/04/90 SN BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

技術データ

www.weidmueller.com

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| 配線接続断面 AWG、最小                       | AWG 26               |
| 導体接続断面積 AWG、最大                      | AWG 12               |
| 固定式、最小 H05 (07) V-U                 | 0.2 mm <sup>2</sup>  |
| 固定式、最大 H05 (07) V-U                 | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| フレキシブル、最小 H05 (07) V-K              | 0.2 mm <sup>2</sup>  |
| フレキシブル、最大 H05 (07) V-K              | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| w. プラスチックカラーフェルール、DIN 46228 pt 4、最小 | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| プラスチックカラー付フェルール DIN 46228 pt 4、最大   | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| w. フェルール、DIN 46228 pt 1、最小          | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228 pt 1、最大      | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| EN 60999 a x b; ø 準拠のプラグゲージ         | 2.8 mm x 2.0 mm      |
| パスピン                                |                      |

| クランプ導体  | 導体接続断面 | 種別        | 配線の細線仕様                      |
|---------|--------|-----------|------------------------------|
|         |        | 公称        | 0.5 mm <sup>2</sup>          |
| フェルール端子 |        | 被覆剥き長さ    | 公称 12 mm                     |
|         |        | 推奨フェルール端子 | <a href="#">H0.5/16 OR</a>   |
|         |        | 被覆剥き長さ    | 公称 10 mm                     |
|         |        | 推奨フェルール端子 | <a href="#">H0.5/10</a>      |
| 導体接続断面  |        | 種別        | 配線の細線仕様                      |
|         |        | 公称        | 0.75 mm <sup>2</sup>         |
|         |        | 被覆剥き長さ    | 公称 12 mm                     |
|         |        | 推奨フェルール端子 | <a href="#">H0.75/16 W</a>   |
| フェルール端子 |        | 被覆剥き長さ    | 公称 10 mm                     |
|         |        | 推奨フェルール端子 | <a href="#">H0.75/10</a>     |
|         |        | 種別        | 配線の細線仕様                      |
|         |        | 公称        | 1 mm <sup>2</sup>            |
| 導体接続断面  |        | 被覆剥き長さ    | 公称 12 mm                     |
|         |        | 推奨フェルール端子 | <a href="#">H1.0/16D R</a>   |
|         |        | 被覆剥き長さ    | 公称 10 mm                     |
|         |        | 推奨フェルール端子 | <a href="#">H1.0/10</a>      |
| 導体接続断面  |        | 種別        | 配線の細線仕様                      |
|         |        | 公称        | 1.5 mm <sup>2</sup>          |
|         |        | 被覆剥き長さ    | 公称 10 mm                     |
|         |        | 推奨フェルール端子 | <a href="#">H1.5/10</a>      |
| フェルール端子 |        | 被覆剥き長さ    | 公称 12 mm                     |
|         |        | 推奨フェルール端子 | <a href="#">H1.5/16 R</a>    |
|         |        | 種別        | 配線の細線仕様                      |
|         |        | 公称        | 2.5 mm <sup>2</sup>          |
| 導体接続断面  |        | 被覆剥き長さ    | 公称 10 mm                     |
|         |        | 推奨フェルール端子 | <a href="#">H2.5/10</a>      |
|         |        | 被覆剥き長さ    | 公称 13 mm                     |
|         |        | 推奨フェルール端子 | <a href="#">H2.5/16DS BL</a> |

参照テキスト      プラスチック製カラーの外径はピッチ (P) より大きくできません。フェルールの長さは、製品と定格電圧に応じて選択されます。

IEC規格に準拠した公称データ

|                             |                        |                             |              |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------|
| 標準に準拠して検査済                  | IEC 60664-1, IEC 61984 | 定格電流、最小極数 (Tu=20°C)         | 24 A         |
| 定格電流、最大極数 (Tu=20°C)         | 19 A                   | 定格電流、最小極数 (Tu=40°C)         | 21 A         |
| 定格電流、最大極数 (Tu=40°C)         | 16.5 A                 | サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 II/2       | 400 V        |
| サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/2      | 320 V                  | サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 III/3    | 250 V        |
| サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 II/2  | 4 kV                   | サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/2 | 4 kV         |
| サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/3 | 4 kV                   | 短時間耐電流抵抗                    | 3 x 1sで120 A |

## BLF 5.08HC/04/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## CSAに準拠した公称データ

|                      |                                   |                      |                |
|----------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------|
| 試験制度 (CSA)           | CSA                               | 証明書番号 (CSA)          | 200039-1121690 |
| 定格電圧 (グループ B/CSA 使用) | 300 V                             | 定格電圧 (グループ D/CSA 使用) | 300 V          |
| 定格電流 (グループ B/CSA 使用) | 10 A                              | 定格電流 (グループ D/CSA 使用) | 10 A           |
| 導体断面積、AGW、最小         | AWG 12                            | 導体断面積、AGW、最大         | AWG 26         |
| 認可値の参照               | 仕様は最大値です - 詳細については承認証明書を参照してください。 |                      |                |

## UL 1059に準拠した公称データ

|                            |                                   |                            |        |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|
| 設定 (cURus)                 | CURUS                             | 証明書番号 (cURus)              | E60693 |
| 定格電圧 (グループ B / UL 1059 使用) | 300 V                             | 定格電圧 (グループ D / UL 1059 使用) | 300 V  |
| 定格電流 (グループ B / UL 1059 使用) | 18.5 A                            | 定格電流 (グループ D / UL 1059 使用) | 10 A   |
| 導体断面積、AGW、最小               | AWG 26                            | 導体断面積、AGW、最大               | AWG 12 |
| 承認値への参照                    | 仕様は最大値です - 詳細については承認証明書を参照してください。 |                            |        |

## 梱包

|       |           |        |           |
|-------|-----------|--------|-----------|
| パッケージ | 箱         | VPE 長  | 348.00 mm |
| VPE幅  | 135.00 mm | VPEの高さ | 32.00 mm  |

## テストの種類

|                    |           |  |                        |
|--------------------|-----------|--|------------------------|
| 試験：マーキングの耐久性       | 標準        | DIN EN 61984セクション7.3.2 / 09.02 DIN EN 60068-2-70 / 07.96からのパターン取得        |                        |
|                    | テスト       | 原産地表示, 種類の識別, ピッチ, 材料の種類, 日付時計   |                        |
|                    | 評価        | 使用可能   |                        |
|                    | テスト       | 耐久性  |                        |
| テスト：連結解除 (互換性なし)   | 評価        | 合格した   |                        |
|                    | 標準        | DIN EN 61984セクション6.3および6.9.1 / 09.02, DIN EN 60512-13-5 / 11.08          |                        |
|                    | テスト       | コード要素で180°回転   |                        |
|                    | 評価        | 合格した   |                        |
| テスト：クランプ可能な断面      | テスト       | 目視検査   |                        |
|                    | 評価        | 合格した   |                        |
|                    | 標準        | DIN EN 60999-1セクション7および9.1 / 12.00, DIN EN 60947-1セクション8.2.4.5.1 / 04.08 |                        |
|                    | 導体種類      | 導体の種類と導体断面   | 固定式0.2 mm <sup>2</sup> |
|                    |           | 導体の種類と導体断面   | 撚線0.2 mm <sup>2</sup>  |
|                    |           | 導体の種類と導体断面   | 固定式2.5 mm <sup>2</sup> |
|                    |           | 導体の種類と導体断面   | 撚線2.5 mm <sup>2</sup>  |
|                    |           | 導体の種類と導体断面   | AWG 26/1               |
|                    |           | 導体の種類と導体断面   | AWG 26/19              |
|                    |           | 導体の種類と導体断面   | AWG 14/1               |
| 導体の種類と導体断面         | AWG 14/19 |  |                        |
| 評価                 | 合格した      |  |                        |
| 導体の損傷や偶発的な緩みをテストする | 標準        | DIN EN 60999-1セクション9.4 / 12.00   |                        |
|                    | 要件        | 0.2 kg   |                        |
|                    | 導体種類      | 導体の種類と導体断面   | AWG 26/1               |
|                    |           | 導体の種類と導体断面   | AWG 26/19              |
|                    | 評価        | 合格した   |                        |
|                    | 要件        | 0.3 kg   |                        |
|                    | 導体種類      | 導体の種類と導体断面   | H05V-U0.5              |
| 導体の種類と導体断面         |           | H05V-K0.5  |                        |

## 技術データ

|        |   |  |
|--------|---|--|
|        | 評価  | 合格した   |
|        | 要件  | 0.7 kg                                       |
|        | 導体種類  | 導体の種類と導体断面 H07V-U2.5<br>導体の種類と導体断面 H07V-K2.5 |
|        | 評価  | 合格した   |
|        | 要件  | 0.9 kg                                       |
|        | 導体種類  | 導体の種類と導体断面 AWG 12/1<br>導体の種類と導体断面 AWG 12/19  |
| 引き抜き試験 | 評価  | 合格した   |
|        | 標準  | DIN EN 60999-1セクション9.5 / 12.00               |
|        | 要件  | ≥10 N  |
|        | 導体種類  | 導体の種類と導体断面 AWG 26/1<br>導体の種類と導体断面 AWG 26/19  |
|        | 評価  | 合格した   |
|        | 要件  | ≥20 N  |
|        | 導体種類  | 導体の種類と導体断面 H05V-U0.5<br>導体の種類と導体断面 H05V-K0.5 |
|        | 評価  | 合格した   |
|        | 要件  | ≥50 N  |
|        | 導体種類  | 導体の種類と導体断面 H07V-U2.5<br>導体の種類と導体断面 H07V-K2.5 |
|        | 評価  | 合格した   |
|        | 要件  | ≥60 N  |
| 導体種類   | 導体の種類と導体断面 AWG 12/1<br>導体の種類と導体断面 AWG 12/19 |  |
|        | 評価  | 合格した   |

## 重要なメモ

|       |   |
|-------|---|
| IPC準拠 | 適合性：製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行なわれ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。   |
| 注意事項  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional variants on request</li> <li>• Gold-plated contact surfaces on request</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li> <li>• Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Crimping shape "A" for wire end ferrules with PZ 6/5 crimping tool recommended.</li> <li>• The test point can only be used as potential-pickup point.</li> <li>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ETIM 10.0   | EC002638    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |             |             |


BLF 5.08HC/04/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

図面


製品イメージ




寸法図



グラフ



グラフ



妥協のない機能 高い振動耐性

図面

製品の利点



堅固なPUSH IN接続 安全性および耐久性

製品の利点



コスト効率に優れた配線 迅速かつ直感的な操作

製品の利点



広いクランプ範囲 ツール不要の配線接続

## BLF 5.08HC/04/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## コーディングパーツ



続すべきものだけを接続：適切な場所に適切な接続を提供します。

コーディングエレメントとロックングデバイスは、製造工程と運用中の接続エレメントを明確に割り当てます。コーディングエレメントとロックングデバイスは、ケーブルの組立前または組立中に取付できます。ワイドüミューラーでは、オンライン上でコンフィギュレータを使用し、事前に仕様を設定することができます。プリント基板への誤った組立てや、接続部品の誤挿入を防止します。

利点は、製造時のトラブルシューティングを無くし、ユーザーによる操作ミスを防ぐことができます。

## 一般注文データ

|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 種別         | BLZ/SL KO BK BX            | バージョン                               |
| 注文番号       | <a href="#">1545710000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, アクセサリ, コーディングパーツ, |
| GTIN (EAN) | 4008190087142              | 黒色, 極数: 1                           |
| 数量         | 50 ST                      |                                     |
| 種別         | BLZ/SL KO OR BX            | バージョン                               |
| 注文番号       | <a href="#">1573010000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, アクセサリ, コーディングパーツ, |
| GTIN (EAN) | 4008190048396              | 橙色, 極数: 1                           |
| 数量         | 100 ST                     |                                     |

## スクリュードライバ (マイナス用)



丸刃の付いたマイナススクリュードライバ SD DIN 5265、ISO 2380/2、出力は DIN 5264, ISO 2380/1 準拠。クロームトップチップ、ソフトフィニッシュグリップ

## 一般注文データ

|            |                            |                      |
|------------|----------------------------|----------------------|
| 種別         | SDS 0.6X3.5X100            | バージョン                |
| 注文番号       | <a href="#">9008330000</a> | スクリュードライバ, スクリュードライバ |
| GTIN (EAN) | 4032248056286              |                      |
| 数量         | 1 ST                       |                      |
| 種別         | SDS 0.6X3.5X200            | バージョン                |
| 注文番号       | <a href="#">9010110000</a> | スクリュードライバ, スクリュードライバ |
| GTIN (EAN) | 4032248300754              |                      |
| 数量         | 1 ST                       |                      |
| 種別         | SDIS 0.6X3.5X100           | バージョン                |
| 注文番号       | <a href="#">9008390000</a> | スクリュードライバ, スクリュードライバ |
| GTIN (EAN) | 4032248056354              |                      |
| 数量         | 1 ST                       |                      |

## BLF 5.08HC/04/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 対応

## SLDF 5.08



オプションのロック機能搭載の、貫通式パネル取り付け対応オス型コネクタ。フラットブレード接続またははんだ接続の内側接続。これらのオス型コネクタは、ラベリング対応スペースを提供し、コーディング可能です。

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | SLDF 5.08 L/F 4 SN BK BX   | バージョン                                   |
| 注文番号       | <a href="#">1635760000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4008190264192              | 4, 180°, タブ端子接続, はんだ接続, 箱               |
| 数量         | 42 ST                      |   |
| 種別         | SLDF 5.08 L/F 4 SN OR BX   | バージョン                                   |
| 注文番号       | <a href="#">1599150000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 5.08 mm, 極数: |
| GTIN (EAN) | 4008190133627              | 4, 180°, タブ端子接続, はんだ接続, 箱               |
| 数量         | 42 ST                      |   |

## SL 5.08/135



135 の取り出し方向オス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッドは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | SL 5.08/04/135 3.2SN OR... | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1603080000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ                       |
| GTIN (EAN) | 4008190164997              | 付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 135°, ソルダピン長 (I): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱 |
| 数量         | 100 ST                     |   |

## SL 5.08/135B



135 の取り出し方向オス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッドは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

## BLF 5.08HC/04/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 対応

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | SL 5.08/04/135B 3.2SN O... | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1605550000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用             |
| GTIN (EAN) | 4008190051693              | のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 135°, ソルダ- |
| 数量         | 100 ST                     | ピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱                   |

## SL 5.08/180



直線接続方向オス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに最適化されています。ピンヘッダーはマーキングスペースがありコード化することが可能です。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | SL 5.08/04/180 3.2SN OR... | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1517460000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ                |
| GTIN (EAN) | 4008190042011              | 付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダ-ピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッ |
| 数量         | 100 ST                     | キ, 橙色, 箱   |

## SL 5.08/180B



直線接続方向オス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに最適化されています。ピンヘッダーはマーキングスペースがありコード化することが可能です。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | SL 5.08/04/180B 3.2SN O... | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1519760000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用             |
| GTIN (EAN) | 4008190098483              | のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダ- |
| 数量         | 100 ST                     | ピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱                   |

## BLF 5.08HC/04/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 対応

## SL 5.08/90



90の取り出し方向のオス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | SL 5.08/04/90 3.2SN OR ... | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1508260000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ              |
| GTIN (EAN) | 4008190021207              | 付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッ |
| 数量         | 100 ST                     | キ, 橙色, 箱   |

## SL 5.08/90B



90の取り出し方向のオス型コネクタ。はんだピンの長さは、フローはんだ付けに適した長さになっています。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | SL 5.08/04/90B 3.2SN OR... | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1510560000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用             |
| GTIN (EAN) | 4008190046842              | のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダピン |
| 数量         | 100 ST                     | 長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱                     |

## SL 5.08HC/180



グラスファイバー強化プラスチック製ピンヘッダ、ストレート電線引き出し口、フローはんだ付け用に最適化されています。フランジ (F) は、各相手側コネクタや回路基板とネジ固定できます。はんだフランジ (LF) バージョンを使用すれば基板への補助固定にネジ作業を必要としません。また、機械的な歪みからはんだ付け箇所を保護することもできます。すべてのピンヘッダは、マニュアルでコーディングすることも、コーディング済みのものをご注文いただくことも可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | SL 5.08HC/04/180 3.2SN ... | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1148140000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ               |
| GTIN (EAN) | 4032248934478              | 付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッ |
| 数量         | 100 ST                     | キ, 黒色, 箱  |

## BLF 5.08HC/04/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 対応

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | SL 5.08HC/04/180 3.2SN ... | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1146380000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ               |
| GTIN (EAN) | 4032248933327              | 付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッ |
| 数量         | 100 ST                     | キ, 橙色, 箱  |

## SL 5.08HC/180B



グラスファイバー強化プラスチック製ピンヘッド、ストレート電線引き出し口、フローはんだ付け用に最適化されています。フランジ (F) は、各相手側コネクタや回路基板とネジ固定できます。はんだフランジ (LF) バージョンを使用すれば基板への補助固定にネジ作業を必要としません。また、機械的な歪みからはんだ付け箇所を保護することもできます。すべてのピンヘッドは、マニュアルでコーディングすることも、コーディング済みのものをご注文いただくことも可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | SL 5.08HC/04/180B 3.2SN... | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1149470000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用            |
| GTIN (EAN) | 4032248935383              | のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダ |
| 数量         | 100 ST                     | ピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱                  |
| 種別         | SL 5.08HC/04/180B 3.2SN... | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1147360000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用            |
| GTIN (EAN) | 4032248934058              | のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダ |
| 数量         | 100 ST                     | ピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱                  |

## SL 5.08HC/180G



グラスファイバー強化プラスチック製ピンヘッド、ストレート電線引き出し口、フローはんだ付け用に最適化されています。フランジ (F) は、各相手側コネクタや回路基板とネジ固定できます。はんだフランジ (LF) バージョンを使用すれば基板への補助固定にネジ作業を必要としません。また、機械的な歪みからはんだ付け箇所を保護することもできます。すべてのピンヘッドは、マニュアルでコーディングすることも、コーディング済みのものをご注文いただくことも可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | SL 5.08HC/04/180G 3.2SN... | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1148700000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THRはんだ               |
| GTIN (EAN) | 4032248934188              | 付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッ |
| 数量         | 100 ST                     | キ, 黒色, 箱  |
| 種別         | SL 5.08HC/04/180G 3.2SN... | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1146780000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THRはんだ               |
| GTIN (EAN) | 4032248108664              | 付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッ |
| 数量         | 100 ST                     | キ, 橙色, 箱  |

## BLF 5.08HC/04/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 対応

www.weidmueller.com

## SL 5.08HC/90



ガラスファイバー強化プラスチック製のピンヘッダーで、電線出口が90°になっており、フローはんだ付けに最適です。フランジバリエーション (F) は、各カウンターパーツ(コネクタ)や回路基板にネジ止めすることができます。はんだフランジ (LF) バージョンを使用すれば基板への補助固定にネジ作業を必要としません。また、機械的な歪みからはんだ付け箇所を保護することもできます。すべてのピンヘッダは、マニュアルでコーディングすることも、コーディング済みのもをご注文いただくことも可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | SL 5.08HC/04/90 3.2SN B... | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1155050000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ              |
| GTIN (EAN) | 4050118050790              | 付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダピン長 (l): 3.2 mm, 錫メツ |
| 数量         | 100 ST                     | キ, 黒色, 箱   |
| 種別         | SL 5.08HC/04/90 3.2SN O... | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1146770000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ              |
| GTIN (EAN) | 4050118051483              | 付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダピン長 (l): 3.2 mm, 錫メツ |
| 数量         | 100 ST                     | キ, 橙色, 箱   |

## SL 5.08HC/90B



ガラスファイバー強化プラスチック製のピンヘッダーで、電線出口が90°になっており、フローはんだ付けに最適です。フランジバリエーション (F) は、各カウンターパーツ(コネクタ)や回路基板にネジ止めすることができます。はんだフランジ (LF) バージョンを使用すれば基板への補助固定にネジ作業を必要としません。また、機械的な歪みからはんだ付け箇所を保護することもできます。すべてのピンヘッダは、マニュアルでコーディングすることも、コーディング済みのもをご注文いただくことも可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | SL 5.08HC/04/90B 3.2SN ... | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1155600000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用             |
| GTIN (EAN) | 4050118050332              | のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダピン |
| 数量         | 100 ST                     | 長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱                     |
| 種別         | SL 5.08HC/04/90B 3.2SN ... | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1148100000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用             |
| GTIN (EAN) | 4050118051025              | のダブテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダピン |
| 数量         | 100 ST                     | 長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱                     |

## BLF 5.08HC/04/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 対応

## SLDV 5.08/180



はんだピン長は、フローはんだ付けに適しています。オス型コネクタは、マーキングスペースを有し、コード化できます。HC = 高電流。

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | SLD 5.08V/08/180 3.2SN ... | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1725670000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ               |
| GTIN (EAN) | 4032248061969              | 付け接続, 5.08 mm, 極数: 8, 180°, ソルダピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッ |
| 数量         | 50 ST                      | キ, 橙色, 箱  |

## SLDV 5.08/180B



はんだピン長は、フローはんだ付けに適しています。オス型コネクタは、マーキングスペースを有し、コード化できます。HC = 高電流。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | SLD 5.08V/08/180B 3.2SN... | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1726760000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用             |
| GTIN (EAN) | 4032248062645              | のダブルテール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 8, 180°, ソルダ |
| 数量         | 50 ST                      | ピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱                   |

## SLDV 5.08/90



はんだピン長は、フローはんだ付けに適しています。オス型コネクタは、マーキングスペースを有し、コード化できます。HC = 高電流。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | SLD 5.08V/08/90 3.2 SN ... | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1725190000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THRはんだ              |
| GTIN (EAN) | 4032248060597              | 付け接続, 5.08 mm, 極数: 8, 90°, ソルダピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッ |
| 数量         | 50 ST                      | キ, 橙色, 箱   |

## BLF 5.08HC/04/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 対応

## SLDV 5.08/90B



はんだピン長は、フローはんだ付けに適しています。オス型コネクタは、マーキングスペースを有し、コード化できます。HC = 高電流。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | SLD 5.08V/08/90B 3.2 SN... | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1726300000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用                                       |
| GTIN (EAN) | 4032248061273              | のダブルール, THRはんだ付け接続, 5.08 mm, 極数: 8, 90°, ソルダピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 橙色, 箱 |
| 数量         | 50 ST                      |  |

## SL-SMT 5.08/180 Box




高耐熱性、直線、開いたピンヘッダー。箱もしくはテープ梱包。1.5 mm のソルダピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびウェーブはんだ付け適合3.2 mm ソルダピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | SL-SMT 5.08HC/04/180 1.... | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1775592001</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THT/THR                       |
| GTIN (EAN) | 4032248157563              | はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダピン長 (l): 1.5 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱 |
| 数量         | 100 ST                     |  |
| 種別         | SL-SMT 5.08HC/04/180 3.... | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1838000000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THT/THR                       |
| GTIN (EAN) | 4032248348060              | はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱 |
| 数量         | 100 ST                     |  |

## SL-SMT 5.08/180 Tape



高耐熱性、直線、開いたピンヘッダー。箱もしくはテープ梱包。1.5 mm のソルダピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびウェーブはんだ付け適合3.2 mm ソルダピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## BLF 5.08HC/04/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

## 対応

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | SL-SMT 5.08HC/04/180 1...  | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1775594001</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THR             |
| GTIN (EAN) | 4032248159505              | はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダピン長 (l): 1.5 mm, 錫 |
| 数量         | 250 ST                     | メッキ, 黒色, Tape                                      |

## SL-SMT 5.08/180G Box




箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | SL-SMT 5.08HC/04/180G 1... | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1775942001</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THR             |
| GTIN (EAN) | 4032248158935              | はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダピン長 (l): 1.5 mm, 錫 |
| 数量         | 100 ST                     | メッキ, 黒色, 箱   |
| 種別         | SL-SMT 5.08HC/04/180G 3... | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1838230000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THR             |
| GTIN (EAN) | 4032248348299              | はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダピン長 (l): 3.2 mm, 錫 |
| 数量         | 100 ST                     | メッキ, 黒色, 箱   |

## SL-SMT 5.08/180G Tape



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | SL-SMT 5.08HC/04/180G 1... | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1775944001</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THR             |
| GTIN (EAN) | 4032248160129              | はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 180°, ソルダピン長 (l): 1.5 mm, 錫 |
| 数量         | 250 ST                     | メッキ, 黒色, Tape                                      |

## BLF 5.08HC/04/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 対応

## SL-SMT 5.08/270GH Box



高耐熱性、直線、開いたピンヘッダー。箱もしくはテープ梱包。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびウェーブはんだ付け適合3.2 mm ソルダーピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | SL-SMT 5.08HC/04/270GH ... | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1877390000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THR              |
| GTIN (EAN) | 4032248468027              | はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 270°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫 |
| 数量         | 100 ST                     | メッキ, 黒色, 箱  |

## SL-SMT 5.08/270GH Tape



高耐熱性、直線、開いたピンヘッダー。箱もしくはテープ梱包。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびウェーブはんだ付け適合3.2 mm ソルダーピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | SL-SMT 5.08HC/04/270GH ... | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1877610000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THR              |
| GTIN (EAN) | 4032248468201              | はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 270°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫 |
| 数量         | 335 ST                     | メッキ, 黒色, Tape                                       |
| 種別         | SL-SMT 5.08HC/04/270GH ... | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1877830000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THR              |
| GTIN (EAN) | 4032248468485              | はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 270°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫 |
| 数量         | 225 ST                     | メッキ, 黒色, Tape                                       |

## SL-SMT 5.08/270GL Box



高耐熱性、直線、開いたピンヘッダー。箱もしくはテープ梱包。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびウェーブはんだ付け適合3.2 mm ソルダーピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## BLF 5.08HC/04/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 対応

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | SL-SMT 5.08HC/04/270GL ... | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1877140000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THR             |
| GTIN (EAN) | 4032248467594              | はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 270°, ソルダピン長 (l): 1.5 mm, 錫 |
| 数量         | 100 ST                     | メッキ, 黒色, 箱   |
| 種別         | SL-SMT 5.08HC/04/270GL ... | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1877510000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THR             |
| GTIN (EAN) | 4032248468133              | はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 270°, ソルダピン長 (l): 3.2 mm, 錫 |
| 数量         | 100 ST                     | メッキ, 黒色, 箱   |

## SL-SMT 5.08/270GL Tape



高耐熱性、直線、開いたピンヘッダー。箱もしくはテープ梱包。1.5 mm のソルダピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびウェーブはんだ付け適合3.2 mm ソルダピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | SL-SMT 5.08HC/04/270GL ... | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1877760000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THR             |
| GTIN (EAN) | 4032248468416              | はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 270°, ソルダピン長 (l): 1.5 mm, 錫 |
| 数量         | 350 ST                     | メッキ, 黒色, Tape                                      |

## SL-SMT 5.08HC/90 Box



高耐熱性、90° 角度付き、開口オス型ヘッダー。箱詰め、ないしはテープの梱包。1.5 mm のソルダピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | SL-SMT 5.08HC/04/90 1.5... | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1774782001</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THT/THR            |
| GTIN (EAN) | 4032248155811              | はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダピン長 (l): 1.5 mm, 錫 |
| 数量         | 100 ST                     | メッキ, 黒色, 箱  |
| 種別         | SL-SMT 5.08HC/04/90 3.2... | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1779970000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THT/THR            |
| GTIN (EAN) | 4032248165292              | はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダピン長 (l): 3.2 mm, 錫 |
| 数量         | 100 ST                     | メッキ, 黒色, 箱  |

## BLF 5.08HC/04/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 対応

## SL-SMT 5.08HC/90 Tape



高耐熱性、90°角度付き、開口オス型ヘッダー。箱詰め、ないしはテープの梱包。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | SL-SMT 5.08HC/04/90 1.5... | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1774784001</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THT/THR             |
| GTIN (EAN) | 4032248167678              | はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫 |
| 数量         | 350 ST                     | メッキ, 黒色, Tape                                      |
| 種別         | SL-SMT 5.08HC/04/90 2.1... | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1410050000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THT/THR             |
| GTIN (EAN) | 4050118210965              | はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 2.1 mm, 錫 |
| 数量         | 350 ST                     | メッキ, 黒色, Tape                                      |

## SL-SMT 5.08HC/90G Box



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | SL-SMT 5.08HC/04/90G 1.... | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1775022001</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THT/THR             |
| GTIN (EAN) | 4032248156085              | はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫 |
| 数量         | 100 ST                     | メッキ, 黒色, 箱   |
| 種別         | SL-SMT 5.08HC/04/90G 3...  | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1780200000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 開側, THT/THR             |
| GTIN (EAN) | 4032248165520              | はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫 |
| 数量         | 100 ST                     | メッキ, 黒色, 箱   |

## BLF 5.08HC/04/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 対応

## SL-SMT 5.08HC/90G Tape



箱やテープ式梱包の高耐熱性ピンヘッダー。1.5 mm のソルダーピンを備えたテープ上で、自動機実装に最適化。リフローおよびフローはんだ付け適合3.2mmはんだピン。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。HC = 高電流。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | SL-SMT 5.08HC/04/90G 1...  | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1775024001</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, 閉側, THT/THR             |
| GTIN (EAN) | 4032248167746              | はんだ接続, 5.08 mm, 極数: 4, 90°, ソルダーピン長 (l): 1.5 mm, 錫 |
| 数量         | 350 ST                     | メッキ, 黒色, Tape                                      |

## SLF 5.08/180 SN




壁貫通対応の配線間アプリケーションとして BLF5.08HC を使用すると、導体接続および真直ぐな取り出し方向を備えたオス型プラグを使用して、ラベリングのスペースを確保し、コード化できます。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | SLF 5.08/04/180 SN BK BX   | バージョン                                    |
| 注文番号       | <a href="#">1335580000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数:   |
| GTIN (EAN) | 4050118138481              | 4, 180°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量         | 90 ST                      | mm <sup>2</sup> , 箱                      |
| 種別         | SLF 5.08/04/180 SN OR BX   | バージョン                                    |
| 注文番号       | <a href="#">1335350000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数:   |
| GTIN (EAN) | 4050118138856              | 4, 180°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量         | 90 ST                      | mm <sup>2</sup> , 箱                      |

## SLF 5.08/180B SN



壁貫通対応の配線間アプリケーションとして BLF5.08HC を使用すると、導体接続および真直ぐな取り出し方向を備えたオス型プラグを使用して、ラベリングのスペースを確保し、コード化できます。

## BLF 5.08HC/04/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 対応

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | SLF 5.08/04/180B SN BK ... | バージョン                                    |
| 注文番号       | <a href="#">1335810000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数:   |
| GTIN (EAN) | 4050118139082              | 4, 180°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量         | 78 ST                      | mm <sup>2</sup> , 箱                      |
| 種別         | SLF 5.08/04/180B SN OR ... | バージョン                                    |
| 注文番号       | <a href="#">1335460000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数:   |
| GTIN (EAN) | 4050118138849              | 4, 180°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量         | 78 ST                      | mm <sup>2</sup> , 箱                      |

## SLF 5.08/180DF SN



壁貫通対応の配線間アプリケーションとして BLF5.08HC を使用すると、導体接続および真直ぐな取り出し方向を備えたオス型プラグを使用して、ラベリングのスペースを確保し、コード化できます。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | SLF 5.08/04/180DF SN OR... | バージョン                                    |
| 注文番号       | <a href="#">1335360000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数:   |
| GTIN (EAN) | 4050118156348              | 4, 180°, アクチュエータ付プッシュイン, クランプ範囲、最大: 3.31 |
| 数量         | 42 ST                      | mm <sup>2</sup> , 箱                      |

## SLT 5.08/180DF SN



TOP型ねじ接続搭載のオス型プラグ。オス型プラグはマーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | SLT 5.08/04/180DF SN OR... | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1353380000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,       |
| GTIN (EAN) | 4050118156140              | 180°, TOP接続, クランプ範囲、最大: 2.5 mm <sup>2</sup> , 箱 |
| 数量         | 42 ST                      |   |

## BLF 5.08HC/04/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 対応

## SLT 5.08B



TOP型ねじ接続搭載のオス型プラグ。オス型プラグはマーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | SLT 5.08/04/180B SN OR ... | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1611730000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,       |
| GTIN (EAN) | 4008190192617              | 180°, TOP接続, クランプ範囲、最大: 2.5 mm <sup>2</sup> , 箱 |
| 数量         | 100 ST                     |   |

## SLS 5.08/180 SN



クランプヨークねじ接続システム搭載のオス型プラグ。オス型プラグは、マーキングスペースがあり、識別表示ができます。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | SLS 5.08/04/180 SN OR BX   | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1627110000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,              |
| GTIN (EAN) | 4008190199623              | 180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱 |
| 数量         | 90 ST                      |  |

## SLS 5.08/180B



クランプヨークねじ接続システム搭載のオス型プラグ。オス型プラグは、マーキングスペースがあり、識別表示ができます。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | SLS 5.08/04/180B SN OR ... | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1627260000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,              |
| GTIN (EAN) | 4008190199777              | 180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱 |
| 数量         | 84 ST                      |  |

## BLF 5.08HC/04/90 SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 対応

## SLS 5.08TB KF35



クランプヨークねじ配線接続システム搭載オス型プラグ。レールに型プラグを取付けるためのフットクリップで固定します。オス型プラグはマーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | SLS 5.08/04/180TB KF SN... | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1846130000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,              |
| GTIN (EAN) | 4032248362417              | 180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱 |
| 数量         | 20 ST                      |  |

## SLS 5.08TB RF15



クランプヨークねじ配線接続システム搭載オス型プラグ。レールに型プラグを取付けるためのフットクリップで固定します。オス型プラグはマーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | SLS 5.08/04/180TB RF15 ... | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1846050000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型プラグ, 5.08 mm, 極数: 4,              |
| GTIN (EAN) | 4032248362332              | 180°, クランプヨークねじ接続, クランプ範囲、最大: 3.31 mm <sup>2</sup> , 箱 |
| 数量         | 20 ST                      |  |