

STRIPPER ROUND**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

- per la sguainatura veloce e precisa di cavi a prova di umidità da 8 - 13 mm Ø, ad esempio cavi NYM 3 x 1,5 mm² fino a 5 x 2,5 mm²
- non è necessaria alcuna regolazione della profondità di taglio
- particolarmente adatto ai lavori in scatole di derivazione e di ripartizione

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Sheathing strippers
N. d'ordine	9918040000
Tipo	STRIPPER ROUND
GTIN (EAN)	4032248359158
CPZ	1 Pieza

STRIPPER ROUND

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dati tecnici

www.weidmueller.com

Dimensioni e pesi

Profondità	25 mm
Posizione verticale	35 mm
Larghezza	125 mm
Peso netto	50 g

Profondità (pollici)	0.9842 inch
Altezza (pollici)	1.378 inch
Larghezza (pollici)	4.9212 inch

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Dati tecnici

Descrizione articolo	Sguainacavi per scatole di derivazione
----------------------	--

Utensili di spellatura

Tipo di cavo	Conduttore flessibile e rigidi con isolamento in PVC	Diametro del conduttore, max.	13 mm
Diametro del conduttore min.	8 mm	Sezione di collegamento cavo, max.	133 mm ²
Sezione di collegamento cavo, min.	50 mm ²		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000163	ETIM 9.0	EC000163
ETIM 10.0	EC000163	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

STRIPPER ROUND

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

