



図に類似

ケーブルストラップの特徴として、最大締結力と長寿命が挙げられます。スチールケーブルストラップは、高温や重度の化学効果などの極端な条件下での固定を提供します。

- 完全被覆型ステンレスケーブルストラップ
- 迅速かつ簡単な設置対応の安全なボールロック機構
- 手動で、またはツールを使用して接続可能
- これらのケーブルストラップは、塩水スプレー、極端な温度、腐食性環境での使用など、特別な用途に推奨されます。

一般注文データ

バージョン	ケーブルストラップ, 4.6 x 360 mm, ステンレスチール、ポリエステル被覆済, 445 N
注文番号	1015270000
種別	SCT-C 4.6/360
GTIN (EAN)	4032248724246
数量	100 items

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

UL File Number Search [ULウェブサイト](#)

証明書番号 (cULus) E524836

寸法と重量

深さ	0.26 mm	奥行き (インチ)	0.0102 inch
高さ	360 mm	高さ (インチ)	14.1732 inch
幅	4.6 mm	幅 (インチ)	0.1811 inch
正味重量	4.18 g		

温度

動作温度範囲	-80...150 °C	連続動作温度、最小	-60 °C
連続動作温度、最大	165 °C		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

設置材料

紫外線耐性	はい	再開放	いいえ
UL 94 可燃性等級	None	動作温度範囲、最大	150 °C
動作温度範囲、最小	-80 °C	ハロゲン	いいえ
ケーブル直径、最大	100 mm	基本材質	ステンレススチール、ポリエステル被覆済
引張耐性	445 N	バンドル直径、最大	100 mm
引張り強さ (ポンド荷重)	100 lbf	バンドル直径、最小	20 mm

分類

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

図面

図面

