SAI-06L-VP12-3A-M080-K01



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図に類似






ワイドミュラーの新型でスリムな M8 製品ラインナップ。このシリーズの製品は、すべての接続位置でのマーキングオプションを特長とします。8 極 M12 搭載の 4 方向分電器でも、すべての M8 接続位置で十分な大きさのマーカーを備えています。また、この分電器は、従来の M8 形状よりも長さが短いです。

- 非常に狭く、短く、平型の M8 分電器。
- この対象範囲には、4~12極のM8接続位置、3極あるいは4極が供給されます。
- M8 のハイブリッドバリアントも、ご要望に応じて利用 可能です。
- M8 品揃えには横方向の穴が設けられています。

一般注文データ

バージョン	M12 コンセント付属, 8 極, Aコード化, M8, 30 V, , LED: いいえ, LEDイニシエータ: はい, 配線タイプ: カスタム
注文番号	1022870000
種別	SAI-06L-VP12-3A-M080-K01
GTIN (EAN)	4032248737147
数量	1 items

カタログステータス / 図面





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認			
MAMID承認件数			
WINDANDOTT 女人	(€		
ROHS	適合		
寸法と重量			
正味重量	82 g		
温度			
動作温度	-25 - 80°C		
環境製品コンプライアンス			
RoHS 対応状況 REACH SVHC	準拠 (免除なし) 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
REACH SVHC 接続データ	U. IWt%を超えるSVHUは含	まれていません	
12.100			
シース被覆剥き長さ	100 mm	分電器出力部	M12 コンセント付属, 8 極, Aコード化
一般的な技術データ			
保護度合い	IP68	極数	3
コンタクトソケット数	6	接続スレッド	M8
<u>汚染度</u> LED	3 いいえ	<u>火災挙動</u> LEDイニシエータ	 はい
LED I/O 機能対応 LED カラー	 黄色	<u>LED1 = 9 1 - 9</u>	NG A 1
技術データケーブル			
極数	3	ケーブルキャリアに最適	いいえ
材料データ			
O リング材質	EKNY	ハウジング主要材質	DDT
<u>0 グラグ 物員</u> ディストリビュータ素材	FKM プラスチック	<u>ハウシング王安州貝</u> ハウジング色	PBT 黒色 (RAL 9005相当)
カイストラミューラ 紫柄 ねじソケット	ニッケルメッキ銅・亜鉛	・ パックラッピ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	CuZn
接触表面	金メッキ	接点支持素材	PBT (UL 94 VO)
電気データ			
定格電圧、最小	10 V	定格電圧、最大	30 V
テスト電圧	1 kV	スロット当たりの最大電流容量	2 A
合計電流	6 A	信号当たりの電流	1 A
電気的絶縁可能	いいえ	絶縁抵抗	109 Ω
分類			
ETIM 6.0	EC002585	ETIM 7.0	EC003558
ETIM 8.0	EC002585 EC003558	ETIM 9.0	EC003558

カタログステータス / 図面 2



SAI-06L-VP12-3A-M080-K01




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

27-44-01-08	ECLASS 10.0	27-44-01-11
27-44-01-11	ECLASS 12.0	27-44-01-11
27-44-01-11	ECLASS 14.0	27-44-01-11
27-44-01-11		
	27-44-01-11 27-44-01-11	27-44-01-11 ECLASS 12.0 27-44-01-11 ECLASS 14.0






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com


図面

寸法図



配線図

極スキーム



SAI-06L-VP12-3A-M080-K01



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

空白



MultiFitは、他の端子製品に対して使用されるワイドミュラーのマーカーシステムです。ワイドミュラー Dekafix と同様に、MultiFit シリーズのマーカーは標準印刷ですぐに使用できます。

MultiFit の初回利用時に使用する端子でサンプルマーカー を使用してテストを行うことを推奨します。

- ひとつのマーカーで、異なる種類の端子に適合します。
- 標準印字で即時使用可能なマーカー
- PrintJet CONNECT またはプロッタでの印刷対応の空白マーカー
- お客様の CAE データ、または仕様に準拠した個別印刷 マーカーを送付
- 全アプリケーションに対してひとつのマーキングシステム

カスタム印字の場合:お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO またはM-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

種別 MFF 10/6 MC NE WS バージョン 注文番号 <u>1856780000</u> MultiFit, 端

GTIN (EAN) 4032248400881 数量 600 ST MultiFit, 端子マーカー, 10 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Festo, 白色

作成日 03.11.2025 12:19:21 MEZ

カタログステータス/図面