データシート

# DEK 6 FW 201-250

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com




Dekafix (DEK) マーカーは、全導体とプラグインコネクタ、さらに電子副次構成に対応する総合マーカーです。このシステムは短い番号での配列に、そして既製マーカーの範囲が広い場合に適しています。ひとつの作業手順で迅速な設置に対応する被覆剥き。印刷は読みやすく、コントラストも豊かで、幅は 5 種が利用可能。

- 即時使用可能なマーカーの広い対象範囲
- 迅速な設置に対応する被覆剥き
- ワイドミュラーの全ケーブルコネクタに対応する端子マーカー
- ブランクカード、MultiCard、または標準印刷のカードとして利用可能

## 一般注文データ

| | |
|---|---|
| バージョン | Dekafix, 端子マーカー, 5 x 6 mm, ピッチ (mm) (P): 6.00 Weidmueller, 白色 |
| 注文番号 | 0468660201 |
| 種別 | DEK 6 FW 201-250 |
| GTIN (EAN) | 4008190102883 |
| 数量 | 500 items |

データシート

# DEK 6 FW 201-250

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

### 承認

| | |
|---|---|
| ROHS | 適合 |

### 寸法と重量

| | | | |
|---|---|---|---|
| 高さ | 5 mm | 高さ（インチ） | 0.1968 inch |
| 幅 | 6 mm | 幅（インチ） | 0.2362 inch |
| 正味重量 | 0.06 g | | |

### 温度

| | |
|---|---|
| 動作温度範囲 | -40…100 °C |

### 環境製品コンプライアンス

| | | |
|---|---|---|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) | |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません | |
| 製品のカーボンフットプリント | クレードルからゲート | 0.001 kg CO2 eq. |

### 一般データ

| | | |
|---|---|---|
| 抵抗コード準拠の素材色 | 9 | |
| 印刷の配置 | 水平 | |
| 印刷方法 | MCレーザー | |
| 幅 | 6 mm | |
| UL 94 可燃性等級 | V-2 | |
| 動作温度範囲、最大 | 100 °C | |
| 動作温度範囲、最小 | -40 °C | |
| 色 | 白色 | |
| ハロゲン | いいえ | |
| 基本材質 | ポリアミド66 | |
| 印刷色 | 黒色 | |
| 印刷文字 | 数字 | |
| パッケージ単位当たりマーカー数 | 供給フォーム | カード |
| 組み合わせごとのマーカー数 | 1 Card = Terminal marker | |
| 動作温度範囲 | -40…100 °C | |
| 用途/製造元 | Weidmueller | |

### コネクタマーカー

| | |
|---|---|
| ピッチ (mm) (P) | 6.00 mm |

### 分類

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000761 | ETIM 9.0 | EC000761 |
| ETIM 10.0 | EC000761 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 | | |