

DQS 2 PS2.3 O.BATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



コンポーネントプラグは、電子コンポーネントを接続断
路端子台に統合するために使用されます。電子コンポー
ネントのはんだ付け後、プラグを接続断路端子台の断路
箇所に取り込むことで、断路端子台を電子コンポーネン
ト内蔵型のモジュラー端子台に変更します。

一般注文データ

バージョン	プラグ (端子), 6 mm ² , 接続数: 1, 極数: 2, 幅: 6 mm
注文番号	0471660000
種別	DQS 2 PS2.3 O.BATE
GTIN (EAN)	4008190051327
数量	20 items
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
最終注文日	2025-12-31T00:00:00+01:00

DQS 2 PS2.3 O.BATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	40.5 mm	奥行き (インチ)	1.5945 inch
高さ	12 mm	高さ (インチ)	0.4724 inch
幅	6 mm	幅 (インチ)	0.2362 inch
正味重量	3.17 g		

温度

周囲温度	-5 °C...40 °C	連続動作温度、最小	-50 °C
連続動作温度、最大	120 °C		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	84c6cd16-7387-47f8-b14d-916300fbf4d4

クランプ用コンダクタ (定格接続)

接続数	1
-----	---

システム仕様

バージョン	ダイオードモジュール
-------	------------

全般

極数	2	設置アドバイス	直接実装
動作温度範囲、最大	120 °C		

寸法

ピッチ (mm) (P)	12.00 mm
--------------	----------

材料データ

基本材質	Wemid	色	ベージュ
UL 94 可燃性等級	V-0		

評価データ

定格断面	6 mm ²
------	-------------------

追加の技術データ

固定形式	接続されている	設置アドバイス	直接実装
爆発試験バージョン	いいえ	取り付け方式	接続されている

DQS 2 PS2.3 O.BATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

分類

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		