

## SC 3.81/03/270F 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



270°の取り出し方向のSCピンヘッダー：270°の角度は、差し込み接続方向およびソルダーピンの上に該当します。プラグ接続方向は、基板に対して平行です。ただし、ソケットブロックは基板に対して反転平行のプラグ接続角度を有します。

- 部品および装置設計時の自由度が高くなります。
- 複数のプリント基板による単体ハウジング内の並列配置での高い部品密度
- 電線取出し方向を任意に選択できるため、用途に応じたハウジング設計が可能です。
- サイドクローズタイプ (G)、ねじフランジ付き (F) ワイドミューラー 3.81mm ピッチ (0.15 インチ) のプラグインコネクタは、標準コネクタ設計との互換性を有し、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

## 一般注文データ

|            |   |
|------------|---|
| バージョン      | プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, フランジ, THRはんだ付け接続, 3.81 mm, 極数: 3, 270°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫メッキ, 黒色, 箱 |
| 注文番号       | <a href="#">1038420000</a>  |
| 種別         | SC 3.81/03/270F 3.2SN BK BX   |
| GTIN (EAN) | 4032248767199   |
| 数量         | 50 items  |
| 製品データ      | IEC: 320 V / 17.5 A<br>UL: 300 V / 11 A   |
| パッケージ      | 箱   |
| 配送ステータス    | この記事は今後ご利用いただけなくなります。   |
| 最終注文日      | 2026-10-31T00:00:00+01:00   |

## SC 3.81/03/270F 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

UL File Number Search

[ULウェブサイト](#)

証明書番号 (cURus)

E60693

## 寸法と重量

|            |             |           |             |
|------------|-------------|-----------|-------------|
| 深さ         | 9.2 mm      | 奥行き (インチ) | 0.3622 inch |
| 高さ         | 10.3 mm     | 高さ (インチ)  | 0.4055 inch |
| 下位バージョンの高さ | 7.1 mm      | 幅         | 22.02 mm    |
| 幅 (インチ)    | 0.8669 inch | 正味重量      | 1.82 g      |

## 環境製品コンプライアンス

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| RoHS 対応状況                | 準拠 (免除あり)                             |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c                                    |
| REACH SVHC               | Lead 7439-92-1                        |
| SCIP                     | 308576ca-4abc-409a-b0d0-6626 109a7446 |

## システム仕様

| 製品ファミリー                     | OMNIMATE信号 - BC/SC<br>3.81シリーズ  | 接続方式                      | 基板接続            |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------|
| PCB の取り付け                   | THRはんだ付け接続                      | ピッチ (mm) (P)              | 3.81 mm         |
| ピッチ (インチ) (P)               | 0.150 "                         | 外向きエルボ                    | 270°            |
| 極数                          | 3                               | 極当たりソルダーピン数               | 1               |
| ソルダーピン長 (l)                 | 3.2 mm                          | ソルダーピン長 公差                | 0 / -0.2 mm     |
| はんだピン寸法                     | d = 1.0 mm, 八角形                 | はんだピンの寸法= d公差             | 0 / -0,03 mm    |
| ソルダーアイレット穴直径 (D)            | 1.2 mm                          | ソルダーアイレット穴直径公差 (D)        | +0.1 mm         |
| L1 (mm)                     | 7.62 mm                         | L1 (インチ)                  | 0.300 "         |
| 行数                          | 1                               | ピンモデルシリーズ数量               | 1               |
| DIN VDE 57 106に適合したタッチセーフ保護 | フィンガーセーフプラグ抜き/バックオブハンドセーフのプラグ差込 | DIN VDE 0470に適合したタッチセーフ保護 | IP20接続/IP10接続解除 |
| 体積抵抗                        | ≤5 mΩ                           | コーディング可能                  | はい              |
| 差し込み力/極、最大.                 | 7 N                             | 引張強度/極、最大.                | 5 N             |

## 材料データ

|              |          |                      |        |
|--------------|----------|----------------------|--------|
| 絶縁材          | PA GF    | 色                    | 黒色     |
| カラーチャート (類似) | RAL 9011 | 絶縁材グループ              | II     |
| 比較追跡指数 (CTI) | ≥ 550    | Moisture Level (MSL) |        |
| UL 94 可燃性等級  | V-0      | 接点材質                 | 銅合金    |
| 接触表面         | 錫メッキ     | 保管温度、最小              | -40 °C |
| 保管温度、最大      | 70 °C    | 動作温度、最小              | -50 °C |
| 動作温度、最大      | 120 °C   | 温度範囲、設置、最小           | -25 °C |
| 温度範囲、設置、最大   | 120 °C   |                      |        |

## IEC規格に準拠した公称データ

|                     |                        |                     |        |
|---------------------|------------------------|---------------------|--------|
| 標準に準拠して検査済          | IEC 60664-1, IEC 61984 | 定格電流、最小極数 (Tu=20°C) | 17.5 A |
| 定格電流、最大極数 (Tu=20°C) | 17 A                   | 定格電流、最小極数 (Tu=40°C) | 17.5 A |

## SC 3.81/03/270F 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

|                             |        |                             |             |
|-----------------------------|--------|-----------------------------|-------------|
| 定格電流、最大極数 (Tu=40°C)         | 15.1 A | サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 II/2       | 320 V       |
| サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/2      | 160 V  | サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 III/3    | 160 V       |
| サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 II/2  | 2.5 kV | サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/2 | 2.5 kV      |
| サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/3 | 2.5 kV | 短時間耐電流抵抗                    | 3 x 1sで76 A |

## CSAに準拠した公称データ

|                      |       |                      |      |
|----------------------|-------|----------------------|------|
| 定格電圧 (グループ B/CSA 使用) | 300 V | 定格電流 (グループ B/CSA 使用) | 11 A |
| 定格電流 (グループ D/CSA 使用) | 10 A  |                      |      |

## UL 1059に準拠した公称データ

|                            |                                   |                            |        |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------|
| 設定 (cURus)                 | CURUS                             | 証明書番号 (cURus)              | E60693 |
| 定格電圧 (グループ B / UL 1059 使用) | 300 V                             | 定格電圧 (グループ D / UL 1059 使用) | 300 V  |
| 定格電流 (グループ B / UL 1059 使用) | 11 A                              | 定格電流 (グループ D / UL 1059 使用) | 10 A   |
| 承認値への参照                    | 仕様は最大値です - 詳細については承認証明書を参照してください。 |                            |        |

## 梱包

|       |          |        |          |
|-------|----------|--------|----------|
| パッケージ | 箱        | VPE 長  | 75.00 mm |
| VPE幅  | 66.00 mm | VPEの高さ | 37.00 mm |

## 重要なメモ

|       |  |
|-------|--|
| IPC準拠 | 適合性：製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行なわれ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。  |
| 注意事項  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Additional variants on request</li> <li>Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>P on drawing = pitch</li> <li>For additional mechanical support for male connectors with screw flange (...F), we recommend an additional cable gland with fastening screws (sheet metal screw ISO 1481-ST 2.2x4.5 C or ISO 7049-ST 2.2x4.5 C - see Accessories). Cable gland only permitted before soldering.</li> <li>In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li> <li>Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002637    | ETIM 9.0    | EC002637    |
| ETIM 10.0   | EC002637    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-01 |             |             |


**SC 3.81/03/270F 3.2SN BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図面

製品イメージ



寸法図



## SC 3.81/03/270F 3.2SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

## コーディングパーツ



続すべきものだけを接続：適切な場所に適切な接続を提供します。

コーディングエレメントとロックングデバイスは、製造工程と運用中の接続エレメントを明確に割り当てます。コーディングエレメントとロックングデバイスは、ケーブルの組立前または組立中に取付できます。ワイドüミューラーでは、オンライン上でコンフィギュレータを使用し、事前に仕様を設定することができます。プリント基板への誤った組立てや、接続部品の誤挿入を防止します。

利点は、製造時のトラブルシューティングを無くし、ユーザーによる操作ミスを防ぐことができます。

## 一般注文データ

|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 種別         | SC-SMT 3.81 KO BK BX       | バージョン                               |
| 注文番号       | <a href="#">2460700000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, アクセサリ, コーディングパーツ, |
| GTIN (EAN) | 4050118480023              | 黒色                                  |
| 数量         | 100 ST                     |                                     |
| 種別         | SC-SMT 3.81 KO WT BX       | バージョン                               |
| 注文番号       | <a href="#">2467670000</a> | プリント基板用プラグインコネクタ, アクセサリ, コーディングパーツ, |
| GTIN (EAN) | 4050118494693              | 白色                                  |
| 数量         | 100 ST                     |                                     |