

SAI-T-5S-PARA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**一般注文データ**

バージョン	Yコネクタ, M12
注文番号	1009370000
種別	SAI-T-5S-PARA
GTIN (EAN)	4032248713622
数量	1 items

SAI-T-5S-PARA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



RoHS

適合

寸法と重量

正味重量 24.64 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	5	コーディング	A-coded
接触表面	金メッキ	接点材質	CuSn
公称電圧	60 V	公称電流	4 A
保護度合い	IP67	汚染度	3
ケーブルグランド	M 12	ハウジングの温度範囲	-25 - +85 °C

接続データ

グループコンセント - プラグインコネクタ M12ソケット
タ

単一コンセント2 - プラグインコネクタ M12ピン

シングルコンセント 1 - プラグインコネクタ M12ソケット
タ

締付けトルク M12 : 0.8 ~ 1.2 Nm

標準

コネクタ規格 IEC 61076-2-101

一般データ

極数	5	コーディング	A-coded
接続スレッド	M12	接触表面	金メッキ
接点材質	CuSn	公称電圧	60 V
公称電流	4 A	保護度合い	IP67
汚染度	3	ケーブルグランド	M 12
接続 1	M12/M12	接続 2	ねじ
ハウジングの温度範囲	-25 - +85 °C	導体外径	-

分類

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		

SAI-T-5S-PARA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面**配線図**