

SFC 1/30 MC NE GR


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似



SlimFix Clip には、独自の閉鎖機構で閉じたマーカートの信頼性と、開いたマーカートの設置し易さを兼ね備えている、というふたつの利点があります。このクリップ機構は、導体を取り付けた後でも、マーカートを素早く簡単に取り付けることができます。SlimFix クリップは、外径が 5 mm までの導体およびケーブルに適しています。最大 30 mm の大型マーキング面では、長い文字列を使用できます。ハロゲンフリー材質で、可燃性等級 V2 に準拠

利点：

- ハロゲンフリー材質
 - 可燃性等級 V2
 - 工具不使用の迅速な設置
 - 実績豊富な MultiCard フォーマットマーカート
 - 高さ 12 mm、21 mm、および 30 mm で利用可能
- カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | |
|------------|--|
| バージョン | SlimFix Clip, 導体およびケーブルマーカート, 2 - 3.5 mm, 30 x 5.8 mm, グレー |
| 注文番号 | 1014660000 |
| 種別 | SFC 1/30 MC NE GR |
| GTIN (EAN) | 4032248723348 |
| 数量 | 150 items |

SFC 1/30 MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|--------|-----------|-------------|
| 深さ | 7 mm | 奥行き (インチ) | 0.2756 inch |
| 高さ | 30 mm | 高さ (インチ) | 1.1811 inch |
| 幅 | 5.8 mm | 幅 (インチ) | 0.2283 inch |
| 正味重量 | 0.56 g | | |

温度

動作温度範囲 -40...100 °C

環境製品コンプライアンス

| | |
|----------------|-----------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |
| 製品のカーボンフットプリント | クレードルからゲート 0.006 kg CO2 eq. |

一般データ

| | |
|------------------|---|
| 抵抗コード準拠の素材色 | 5 |
| 印刷種別 | ニュートラル |
| 幅 | 5.8 mm |
| UL 94 可燃性等級 | V-2 |
| 動作温度範囲、最大 | 100 °C |
| 動作温度範囲、最小 | -40 °C |
| 色 | グレー |
| ハロゲン | いいえ |
| 基本材質 | ポリアミド66 |
| パッケージ単位当たりマーカース数 | 供給フォーム MultiCard |
| ラベリングフィールドのサイズ | 30 x 4.1 mm |
| 推奨業種 | 機械 |
| 互換性を有するプリンター | PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2 |
| 組み合わせごとのマーカース数 | 1 MultiCard = Conductor and cable markers |
| 動作温度範囲 | -40...100 °C |

導体およびケーブルマーカース

| | | | |
|---------|----------------------------|---------|---------------------|
| ハロゲン | いいえ | 導体断面、最大 | 2.5 mm ² |
| 導体断面、最小 | 0.75 mm ² | 導体外径、最大 | 3.5 mm |
| 導体外径、最小 | 2 mm | 導体外径 | 2 - 3.5 mm |
| 接続配線の断面 | 0.75 - 2.5 mm ² | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

図面

