


THM MT30X 101/74 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



図に類似

THM ラベルは、熱転写技術により、印刷品質が優れています。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、あらゆるマーキング作業を最適化します。

- 高品質のポリエステルラベルや安価な紙ラベルが使用可能です
- ラベルは、個別ラベルに完全に中央揃えで印刷するために、プリンターに自動的に配置されます。

一般注文データ

バージョン	THM, デバイスマーカー, 74 x 101 mm, 黄色
注文番号	1061810000
種別	THM MT30X 101/74 GE
GTIN (EAN)	4032248814220
数量	1 items

THM MT30X 101/74 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

深さ	0.08 mm	奥行き (インチ)	0.0031 inch
高さ	74 mm	高さ (インチ)	2.9134 inch
幅	101 mm	幅 (インチ)	3.9764 inch
正味重量	350 g		

温度

動作温度範囲 -40...150 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

接着剤	アクリル酸系		
印刷方法	熱伝達		
バージョン	自己接着型, ハロゲンフリー		
幅	101 mm		
UL 94 可燃性等級	V-0		
動作温度範囲、最大	150 °C		
動作温度範囲、最小	-40 °C		
色	黄色		
ハロゲン	いいえ		
基本材質	ポリエステル		
印刷文字	非搭載		
パッケージ単位当たりマーカース	供給フォーム	ラベルリール	
互換性を有するプリンター	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS		
組み合わせごとのマーカース	1 Label reel = Device markers		
動作温度範囲	-40...150 °C		
ロールあたりの数	500		

装置マーカース

ハロゲン いいえ

分類


ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

THM MT30X 101/74 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



THM MT30X 101/74 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	RIBBON MM 110/360 SW	バージョン
注文番号	2005070000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
数量	1 ST	