

SAIL-M12BW-CD-15B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



2つのI/Oスレーブ間、または制御と単体のI/Oサブスクライバ間の接続を実現する最も確実な方法は、組立済ケーブルによる方法です。ケーブル配線は、PROFIBUS、CANopen、DeviceNetTM、EtherCAT、イーサネットを対象範囲とします。

一般注文データ

バージョン	母線、コネクタ無しの終端, M12, 極数: 5, 15 m, ソケット、アングル, シールド仕様: はい, LED: いいえ, シース材料: PVC, ハロゲン: はい
注文番号	1062181500
種別	SAIL-M12BW-CD-15B
GTIN (EAN)	4050118606447
数量	1 items

SAIL-M12BW-CD-15B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



RoHS

適合

寸法と重量

正味重量 1000 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除あり)

RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fb55cb55

ケーブルの技術仕様

ケーブル長	15 m
ケーブルキャリアに最適	いいえ
ハロゲン	はい
加速	5 m/s ²
曲げ半径、最小、定置	5 x ケーブル直径
配線断面(印刷/オンライン)	2 x 0.34 mm ² + 2 x 0.22 mm ²
シース材料	PVC
UL AWM スタイル準拠の外装	2571 (80 °C)
交差結合照射	いいえ
カラーコーディング	白色、青色、赤色、黒色
溶接スパーク耐久性	いいえ
極数	5

シースカラー	スミレ色
シールド仕様	はい
絶縁	PVC
曲げ半径、最小、移動	10 x ケーブル直径
曲げサイクル	3 Mio
速度	180 m/s
構成可能ケーブル長	いいえ
ハイブリッドケーブル	いいえ
溶接火花耐久性	いいえ
温度範囲、固定	-40...80 °C
温度範囲、移動	-10...80 °C
外径	7 mm ± 0.3 mm

一般的な技術データ

コーディング	A-coded
接触表面	金メッキ
バージョン	ソケット、アングル
絶縁抵抗	108 Ω
公称電流	4 A
プラギング回数	≥ 100
ジャンパー	該当なし
ハウジングの温度範囲	-25 - +80 °C

接続スレッド	M12
LED	いいえ
ハウジング主要材質	PUR
公称電圧	125 V
保護度合い	IP67
汚染度	3
スレッドリング材質	真鍮、ニッケルメッキ
締付けトルク	M12 : 0.8 ~ 1.2 Nm

電気プロパティ

絶縁抵抗	108 Ω
公称電圧	125 V

絶縁抵抗	108 Ω
公称電圧	125 V

プラグ、右

プラグ右	導体の自由端
プラグ右	導体の自由端

プラグ右	導体の自由端
プラグ右	導体の自由端

SAIL-M12BW-CD-15B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**プラグ、左**

左プラグ M12, A コード化, IP67, メス型接点, 角度90°, プラスチック, シールド仕様

分類

ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-11
ECLASS 15.0	27-06-03-11		


SAIL-M12BW-CD-15B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

図面

極スキーム




Socket



Socket

配線図

理想的な工具：トルク機能を備えたScrewty®



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F

SAIL-M12BW-CD-15B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面
