


**SHL-SMT 5.00/02GL 5.9BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 製品イメージ



ウェーブはんだ付け対応で、ソルダーピン長が最適化されたオス型コネクタ。ピンヘッダは、マーキングスペースがあり、識別表示が可能です。

## 一般注文データ

バージョン	プリント基板用プラグインコネクタ, 接続要素、左 オス型ヘッダー, 開側, THT/THRはんだ接続, 5.00 mm, 極数: 2, 90°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, 錫 メッキ, 黒色, 箱
注文番号	<a href="#">1069750000</a>
種別	SHL-SMT 5.00/02GL 5.9BX
GTIN (EAN)	4032248825189
数量	150 items
製品データ	IEC: 400 V UL: 300 V / 9 A / AWG 26 - AWG 12
パッケージ	箱

**SHL-SMT 5.00/02GL 5.9BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****承認**

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	<a href="#">UL ウェブサイト</a>
証明書番号 (cURus)	E60693

**寸法と重量**

深さ	21.2 mm
高さ	14.4 mm
下位バージョンの高さ	6.2 mm
幅 (インチ)	0.4173 inch
正味重量	2.03 g

奥行き (インチ)	0.8346 inch
高さ (インチ)	0.5669 inch
幅	10.6 mm
長さ	0 mm

**環境製品コンプライアンス**

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

**システムパラメータ**

製品ファミリー	OMNIMATEハウジング - シリーズCH20M
ピッチ (mm) (P)	5.00 mm
極数	2
L1 (インチ)	0.197 "
ピンモデルシリーズ数量	1
体積抵抗	≤5 mΩ

接続方式	基板接続
ピッチ (インチ) (P)	0.197 "
L1 (mm)	5.00 mm
行数	1
保護度合い	IP20
コーディング可能	はい

**材料データ**

絶縁材	LCP
カラーチャート (類似)	RAL 9011
比較追跡指数 (CTI)	175 ≤ CTI <400
UL 94 可燃性等級	V-0
接触表面	錫メッキ
保管温度、最大	70 °C
動作温度、最大	120 °C
温度範囲、設置、最大	120 °C

色	黒色
絶縁材グループ	IIIa
Moisture Level (MSL)	1
接点材質	銅合金
保管温度、最小	-40 °C
動作温度、最小	-40 °C
温度範囲、設置、最小	-30 °C

**IEC規格に準拠した公称データ**

標準に準拠して検査済	IEC 60664-1, IEC 61984
定格電流、最大極数 (Tu=40°C)	9 A
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/2	320 V
サージ電圧等級の定格インパルス電圧 / 4 kV	
汚染度 II/2	
サージ電圧等級の定格インパルス電圧 / 4 kV	
汚染度 III/3	

定格電流、最大極数 (Tu=20°C)	10 A
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 II/2	400 V
サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 III/3	3250 V
サージ電圧等級の定格インパルス電圧 / 4 kV	
汚染度 III/2	

**SHL-SMT 5.00/02GL 5.9BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****CSAに準拠した公称データ**

試験制度 (CSA)	CSA
定格電圧 (グループ B/CSA 使用)	300 V
定格電圧 (グループ D/CSA 使用)	300 V
定格電流 (グループ C / CSA 使用)	9 A
導体断面積、AWG、最小	AWG 26
認可値の参照	仕様は最大値です - 詳細については承認証明書を参照してください。

証明書番号 (CSA)	200039-70153051
定格電圧 (グループ C / CSA 使用)	50 V
定格電流 (グループ B/CSA 使用)	9 A
定格電流 (グループ D/CSA 使用)	9 A
導体断面積、AWG、最大	AWG 12

**UL 1059に準拠した公称データ**

設定 (cURus)	CURUS
定格電圧 (グループ B / UL 1059 使用)	300 V
定格電圧 (グループ D / UL 1059 使用)	300 V
定格電圧 (使用グループ C/UL 1059 )	9 A
導体断面積、AWG、最小	AWG 26
承認値への参照	仕様は最大値です - 詳細については承認証明書を参照してください。

証明書番号 (cURus)	E60693
定格電圧 (C/UL 1059 グループ使用)	50 V
定格電流 (グループ B / UL 1059 使用)	9 A
定格電流 (グループ D / UL 1059 使用)	9 A
導体断面積、AWG、最大	AWG 12

**材質データ**

UL 94 可燃性等級	V-0
絶縁材グループ	IIIa

絶縁材	LCP
比較追跡指数 (CTI)	175 ≤ CTI <400

**一般データ**

色	黒色
カラーチャート (類似)	RAL 9011

保護度合い	IP20
封止オプション	いいえ

**重要なメモ**

IPC準拠	適合性 : 製品の開発、製造、および出荷は、国際的に認められた基準と基準に従って行なわれ、データシートに記載された保証された特性を遵守します。IPC-A-610「クラス2」に準拠して装飾的な特性を満たします。製品に関するさらなる請求は、要求に応じて評価できます。
-------	---

**分類**



ETIM 8.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637
ECLASS 15.0	27-46-02-01

ETIM 9.0	EC002637
ECLASS 14.0	27-46-02-01

**SHL-SMT 5.00/02GL 5.9BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**図面****使用例****寸法図**

**SHL-SMT 5.00/02GL 5.9BX**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**対応**
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**メス側プラグ - プッシュイン バネ接続**


機能とイノベーションにとって最適なフレームワーク：モジュラーCH20Mハウジングの接続技術により、プロジェクトをより効率的にする多数の利点が生まれます。当社の回路基板用端子台とコネクタを使用すると、柔軟性や信頼性の高い接続技術の恩恵を受けることができます。

THTやTHRのはんだ付けやリールパッケージなどの自動化された生産工程により、高い品質と精度を保証できます。これにより、システムへの迅速で複雑な統合が可能になります。

さらに、当社では、ハウジングをカスタマイズするための幅広いカラーバリエーションと、各種のコーディングおよび印刷オプションをご用意しています。これにより、製品が機能的であるだけでなく、視覚的にも魅力的になるよう確保できます。

**一般注文データ**

種別	BHF 5.00/02/180LH BK/OR	バージョン
注文番号	<a href="#">1988380000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、メス型プラグ, 5.00 mm, 極数: 2,
GTIN (EAN)	4050118534955	180°, アクチュエータ付プッシュイン, 箱
数量	150 ST	
種別	BHF 5.00/02/180LH BK/BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1989220000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、メス型プラグ, 5.00 mm, 極数: 2,
GTIN (EAN)	4050118373721	180°, アクチュエータ付プッシュイン, 箱
数量	150 ST	
種別	BHF 5.00/02/180LH BK/BK	バージョン
注文番号	<a href="#">1497740000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、メス型プラグ, 5.00 mm, 極数: 2,
GTIN (EAN)	4050118306835	180°, アクチュエータ付プッシュイン, 箱
数量	150 ST	

**メス型プラグ - クランプヨークねじ接続**

機能とイノベーションにとって最適なフレームワーク：モジュラーCH20Mハウジングの接続技術により、プロジェクトをより効率的にする多数の利点が生まれます。当社の回路基板用端子台とコネクタを使用すると、柔軟性や信頼性の高い接続技術の恩恵を受けることができます。

THTやTHRのはんだ付けやリールパッケージなどの自動化された生産工程により、高い品質と精度を保証できます。これにより、システムへの迅速で複雑な統合が可能になります。

さらに、当社では、ハウジングをカスタマイズするための幅広いカラーバリエーションと、各種のコーディングおよび印刷オプションをご用意しています。これにより、製品が機能的であるだけでなく、視覚的にも魅力的になるよう確保できます。

**一般注文データ**

種別	BHZ 5.00/02/90LH BK/OR	バージョン
注文番号	<a href="#">1063260000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ、メス型プラグ, 5.00 mm, 極数: 2,
GTIN (EAN)	4032248814923	90°, クランプヨークねじ接続, cod. 02, 箱
数量	150 ST	

**SHL-SMT 5.00/02GL 5.9BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**対応**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

種別	BHZ 5.00/02/90LH BK/BL	バージョン
注文番号	<a href="#">1069360000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.00 mm, 極数: 2,
GTIN (EAN)	4032248824625	90°, クランプヨークねじ接続, cod. 02, 箱
数量	150 ST	
種別	BHZ 5.00/02/90LH BK/BK	バージョン
注文番号	<a href="#">1069330000</a>	プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 5.00 mm, 極数: 2,
GTIN (EAN)	4032248824939	90°, クランプヨークねじ接続, cod. 02, 箱
数量	150 ST	