

## KSWF M16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 図に類似



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

## 一般注文データ

|            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| バージョン      | KSWF (平形ガスケット - 加硫繊維), シーリングリング, M 16, パルカナイズドファイバー |
| 注文番号       | <a href="#">1076680000</a>                          |
| 種別         | KSWF M16                                            |
| GTIN (EAN) | 4032248838615                                       |
| 数量         | 25 items                                            |
| 配送ステータス    | 中止                                                  |
| 利用可能期限     | 2024-08-31T00:00:00+02:00                           |
| 代替製品       | <a href="#">KSWN M16</a>                            |

## 技術データ

## 承認

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 適合 |
|------|----|

## 寸法と重量

|      |        |          |             |
|------|--------|----------|-------------|
| 高さ   | 1.5 mm | 高さ (インチ) | 0.0591 inch |
| 正味重量 | 0.08 g |          |             |

## 温度

|      |                |
|------|----------------|
| 動作温度 | -40 °C...95 °C |
|------|----------------|

## 環境製品コンプライアンス

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)               |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

## 一般的情報

|           |              |           |          |
|-----------|--------------|-----------|----------|
| シリコン      | いいえ          | 配線数       | 1        |
| 動作温度範囲、最大 | 95 °C        | 動作温度範囲、最小 | -40 °C   |
| スレッドピッチ   | 1.5 mm       | ケーブルグランド  | M 16     |
| 基本材質      | バルカナイズドファイバー | シールリングの直径 | 25.00 mm |
| 外付スレッド    | M 16         | 内付スレッド    | M 16     |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001181    | ETIM 9.0    | EC001181    |
| ETIM 10.0   | EC001181    | ECLASS 14.0 | 27-43-03-19 |
| ECLASS 15.0 | 27-43-03-19 |             |             |

