CC 30/60 O4MM MC NE GR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







MultiCard フォーマットの ClipCard デバイスマーカーは、電気設備やスイッチギアシステムのラベル付けに使用され、刻印に代わる魅力的な代替手段となります。実証済の MultiCard 形式採用で、PrintJet CONNECT またはMCPプロッタでのラベリングが可能です。

- PrintJet を刻印の代わりに使用する場合は、高い耐久性 を備えた印刷品質が得られます
- 総合固定
- キャリア (ネジ固定可能またはケーブルストラップ付属)
- タグレール (自己接着型またはネジ固定)
- ・または自己接着型タグ

カスタム印字の場合: お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO またはM-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

バージョン	ClipCard, デバイスマーカー, 30 x 60 mm, 穴付属,
	グレー
注文番号	1083170000
種別	CC 30/60 O4MM MC NE GR
GTIN (EAN)	4032248846788
数量	30 items

カタログステータス / 図面 1



CC 30/60 O4MM MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-28-11-04

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認 				
ROHS	適合			
	<u> </u>			
大と重量				
	1.2 mm	奥行き(インチ)	0.0472 inch	
_{木C} 高さ	30 mm	 高さ(インチ)	1.1811 inch	
<u>司C</u> 偏	60 mm	 幅(インチ)	2.3622 inch	
 E味重量	4.53 g		2.3022 1011	
	4.55 g			
温度				
	40 100 °C	没在	~ 60 0/	
JTF/皿/ JTF/	-40100 °C	湿度 	≤ 60%	
環境製品コンプライアンス				
oHS 対応状況	準拠 (免除なし)			
REACH SVHC				
REACH SVHC 製品のカーボンフットプリント	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません クレードルからゲート 0.032 kg CO2 eq.			
2日4ンハールンノソトノソント	ישרא – רפיתעריו	U.U32 KÇ	y 602 6 4.	
-般データ	1			
抵抗コード準拠の素材色	8			
<u>、一ジョン</u>	プラグ接続可能, 4.2 mm取付け穴付き			
104 可燃料签约	60 mm			
L 94 可燃性等級	V-2			
加作温度範囲、最大	100 °C			
动作温度範囲、最小 	-40 °C			
5	グレー			
ヘロゲン	いいえ			
基本材質	ポリアミド66			
印刷文字	非搭載			
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム MultiCard			
性奨業種	機械			
互換性を有するプリンター	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2			
且み合わせごとのマーカー数	1 MultiCard = Device markers			
動作温度範囲	-40100 °C			
月途/製造元	穴付属			
長置マーカー			<u>,</u>	
	1,11,2	海 在	- 000/	
ハロゲン 871 まな	いいえ	湿度	≤ 60%	
?孔直径 	4.20 mm			
} 類				
TIM 6 O	EC001288	ETIM 7 O	FC001222	
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288	
TIM 10.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288	
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29	
CLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29	
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04	

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

カタログステータス / 図面 2

ECLASS 14.0

27-28-11-04

27-28-11-04



CC 30/60 O4MM MC NE GR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



