

## RS 30 24VDC LP 1A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 製品イメージ



図に類似

## 一般注文データ

|            |                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| バージョン      | RSシリーズ, リレーモジュール, 接点数: 1, NO接点<br>AgNi 0.15ゴールドフラッシュ, 定格制御電圧: 24<br>V DC $\pm 10\%$ , 持続電流: 6 A, ねじ接続, テストボタ<br>ンが使用可能: いいえ |
| 注文番号       | <a href="#">1101661001</a>                                                                                                  |
| 種別         | RS 30 24VDC LP 1A                                                                                                           |
| GTIN (EAN) | 4032248045884                                                                                                               |
| 数量         | 10 items                                                                                                                    |
| 配送ステータス    | 中止                                                                                                                          |
| 利用可能期限     | 2022-11-25T00:00:00+01:00                                                                                                   |
| 代替製品       | <a href="#">TRPL 24VUC 1NO</a>                                                                                              |

## 技術データ

## 承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

## 寸法と重量

|      |         |           |             |
|------|---------|-----------|-------------|
| 深さ   | 56 mm   | 奥行き (インチ) | 2.2047 inch |
| 高さ   | 70 mm   | 高さ (インチ)  | 2.7559 inch |
| 幅    | 11.2 mm | 幅 (インチ)   | 0.4409 inch |
| 正味重量 | 26.05 g |           |             |

## 温度

|      |                   |      |             |
|------|-------------------|------|-------------|
| 保管温度 | -40 °C...60 °C    | 動作温度 | -25 °C...40 |
| 湿度   | 相対湿度40°C/93%、結露なし |      |             |

## 環境製品コンプライアンス

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況                | 準拠 (免除あり)                            |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 7a                                   |
| REACH SVHC               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                     | 3820ceea-2b49-4a61-bda5-08f3867b3419 |

## 制御側

|        |                         |         |       |
|--------|-------------------------|---------|-------|
| 定格制御電圧 | 24 V DC $\pm 10\%$      | 定格電流 DC | 10 mA |
| 公称出力   | 0.45 W                  | ステータス表示 | 該当なし  |
| 保護回路   | 一体型フリーホイールダイオード, 極性違い防止 |         |       |

## 負荷側

|                        |                                 |              |                                       |
|------------------------|---------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| 定格スイッチング電圧             | AC250 V                         | 定格負荷の最大回路周波数 | 0.1 Hz                                |
| 最大開閉電圧、AC              | 250 V                           | 突入電流         | 8 A                                   |
| AC スwitching容量 (抵抗)、最大 | 2000 VA                         | スイッチオン遅延     | $\leq 8$ ms                           |
| スイッチオフ遅延               | $\leq 7$ ms                     | 接点の種別        | 1 NO contact (AgNi 0.15 gold flashed) |
| 電氣的耐用年数、直流コイル          | $> 5 \times 10^5$ スwitchingサイクル | 機械的耐用期間      | 20 x 10 6開閉サイクル                       |
| 最小スイッチング電源             | = 250 mW                        |              |                                       |

## 一般データ

|             |          |                |              |
|-------------|----------|----------------|--------------|
| バージョン       | はんだ付けリレー | 取り付けレール        | TS 32, TS 35 |
| テストボタンが使用可能 | いいえ      | メカニカルスイッチの位置表示 | いいえ          |
| 色           | 橙色       |                |              |

## 絶縁協調

|            |       |                      |          |
|------------|-------|----------------------|----------|
| 定格電圧       | 250 V | 汚染度                  | 2        |
| サージ電圧カテゴリー | III   | 沿面距離とクリアランス距離入力 - 出力 | $> 3$ mm |

## RS 30 24VDC LP 1A

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技術データ

|          |      |       |      |
|----------|------|-------|------|
| インパルス耐電圧 | 4 kV | 保護度合い | IP20 |
|----------|------|-------|------|

## 接続データ

|             |                     |             |                     |
|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 導体接続方法      | ねじ接続                | 被覆剥き長さ、定格接続 | 8 mm                |
| クランプ範囲、定格接続 | 2.5 mm <sup>2</sup> | クランプ範囲、最小   | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| クランプ範囲、最大   | 4 mm <sup>2</sup>   |             |                     |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001437    | ETIM 9.0    | EC001437    |
| ETIM 10.0   | EC001437    | ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-01 |             |             |