
#### **ERTE GRIFFE CTO**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



絶縁材を剥ぎ取った後、ケーブル端部に最適な接点またはフェルール端子をクリンプできます。クリンプは、 導体と接点との間に安全な接続を形成し、今では概ねはんだ付けに取って代わっています。クリンプは、導体と接続エレメントの間に均一で永続的な接続作成を病である。高品質の精密ツールを使わなければ、その接続を作成できません。その結果、機械的、電気的な両方の条件で安全で信頼性の高い接続が得られます。ワイドミュラーは、さまざまな機械クリンプツールを提供しています。リリース機構搭載の統合ラチェットは、最適なソンプを保証します。ワイドミュラーの工具で作られたクリンプ接続は、国際規格や規制に準拠しています。

#### 一般注文データ

|            | <u> </u>          |  |
|------------|-------------------|--|
| バージョン      | プレスツール, 交換部品      |  |
| 注文番号       | <u>1121010000</u> |  |
| 種別         | ERTE GRIFFE CTO   |  |
| GTIN (EAN) | 4032248902118     |  |
| 数量         | 1 items           |  |

カタログステータス / 図面 1

## **ERTE GRIFFE CTO**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

### 寸法と重量

| 深さ   | 37.5 mm | 奥行き(インチ)    | 1.4764 inch |
|------|---------|-------------|-------------|
| 高さ   | 35.5 mm | <br>高さ(インチ) | 1.3976 inch |
| 幅    | 178 mm  | <br>幅(インチ)  | 7.0079 inch |
| 正味重量 | 41.5 g  |             |             |

# 環境製品コンプライアンス

| RoHS 対応状況  | 影響なし                    |
|------------|-------------------------|
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

### 技術データ

| バージョン | 圧着工具の交換部品、ハン |
|-------|--------------|
|       | ドルー44 CTO    |

## 分類

| ETIM 6.0    | EC002691    | ETIM 7.0    | EC002691    |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002691    | ETIM 9.0    | EC002691    |
| ETIM 10.0   | EC002691    | ECLASS 9.0  | 21-04-92-40 |
| ECLASS 9.1  | 21-01-90-90 | ECLASS 10.0 | 21-04-92-40 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-51-92 | ECLASS 12.0 | 21-04-51-92 |
| ECLASS 13.0 | 21-04-51-92 | ECLASS 14.0 | 21-04-51-92 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-51-92 |             |             |
|             |             |             |             |

カタログステータス / 図面 2