

FAD S7/300 HE20 16DIO


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Siemens S7-300 20 極および 40 極カード対応前面アダプター。電源は全面アダプターに直接供給でき、1 バイト (8 信号) あたりに共通または個別に分電できます。

一般注文データ

バージョン	インターフェース, FAD, 特定, IEC 60603-13 / DIN 41651 20p 準拠プラグインコネクタ
注文番号	1127850000
種別	FAD S7/300 HE20 16DIO
GTIN (EAN)	4032248909278
数量	1 items
配送ステータス	中止

FAD S7/300 HE20 16DIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

幅	23 mm	幅 (インチ)	0.9055 inch
長さ	124 mm	長さ (インチ)	4.8819 inch
正味重量	857.92 g		

温度

保管温度	-40...60 °C	動作温度	-25...50
------	-------------	------	----------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

接続データ

供給プラグインコネクタ	LM 3.5mm	カードへの接続	6ES7 321-1BH01-0AA0, 6ES7 321-1BH81-0AA0, 6ES7 321-1BH50-0AA0, 6ES7 321-7RD00-0AB0, 6ES7 322-1BH01-0AB0, 6ES7 322-1BH81-0AA0
接続 (フィールド側)	IEC 60603-13 / DIN 41651 20p準拠プラグイ ンコネクタ	PLCへの接続	シーメンス S7-300

評価データ

動作電圧	30 V AC / 60 V DC	チャンネルごとの最大電流	1 A
バイト当たりの最大電流	2 A		

供給接続

接続方式	ねじ接続	クランプ範囲、最小	0.08 mm ²
クランプ範囲、最大	1.5 mm ²	固定式、最小 H05 (07) V-U	0.5 mm ²
固定式、最大 H05 (07) V-U	1.5 mm ²	スリーブ付フレキシブル、最小	0.5 mm ²
プラスチックカラー付きフェルール、最大	0.75 mm ²	配線断面、最小 AWG	AWG 28
導体断面、最小 AWG	AWG 14	締付けトルク、最小	0.2 Nm
締付けトルク、最大	0.25 Nm	被覆剥き長さ	5 mm

分類

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

FAD S7/300 HE20 16DIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

絶縁協調 (EN50178)

準拠	DIN EN 50178	定格絶縁電圧	< 50 V AC
サージ電圧カテゴリー	III	汚染度レベル	2
パルス電圧テスト (1,2/50µs)	0.5 kV	絶縁テスト電圧 AC	0.35 kV

FAD S7/300 HE20 16DIO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

図面

