

RSF PLC 2W 32IO LEDS Z


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



図に類似

32 個のデジタル入出力信号 (RSF SPS) を送信する小型インターフェース。

- オプションでバイトグループ化により信号を送信します (ジャンパーを使用して設定可能)。
- 正または負の信号の切り替えが可能 (ジャンパーで設定)
- オプションの LED 表示は、ステータスと動作電圧を示します。
- 個別の回路は、5 x 20 mm の個別ヒューズで保護できます。
- テンションランプまたはネジ接続で使用できます。

一般注文データ

バージョン	インターフェース, RSF PLC, LED, 2線式の, 耐張ランプ接続
注文番号	1128210000
種別	RSF PLC 2W 32IO LEDS Z
GTIN (EAN)	4032248909766
数量	1 items
配送ステータス	中止

RSF PLC 2W 32IO LEDS Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

深さ	72 mm	奥行き (インチ)	2.8346 inch
高さ	87 mm	高さ (インチ)	3.4252 inch
幅	170 mm	幅 (インチ)	6.6929 inch
正味重量	330.11 g		

温度

保管温度	-40...60 °C	動作温度	-25...50 °C
------	-------------	------	-------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aeee3697a

一般データ

チャンネルごとの LED ステータス表示	緑色 (負 -) / 赤色 (正 +)	チャンネルごとのフューズ	いいえ
供給電圧の LED ステータス	黄色	電源ヒューズ	2.5 A
初期設定	共有マイナス接続		

接続データ

極数 (コントロール側)	40 極プラグ	接続供給	LM2NZF 5.08mm
配線システム	2線式の	接続 (フィールド側)	LM2NZF 5.08mm
制御側の接続	IEC60603-13/DIN41651 準拠のプラグインコネクタ		

評価データ

動作電圧	24 V DC 10%	共通極最大電流	3 A
チャンネルごとの最大電流	1 A	バイト当たりの最大電流	2 A

接続フィールド

最小配線断面、AWG	AWG 24	接続方式	耐張クランプ接続
プラスチックカラー付属スリーブ、最大	1.5 mm ²	スリーブ付フレキシブル、最小	0.25 mm ²
スリーブ付フレキシブル、最大	1.5 mm ²	フレキシブル、最大 H05 (07) V-K	1.5 mm ²
フレキシブル、最小 H05 (07) V-K	0.2 mm ²	固定式、最大 H05 (07) V-U	2.5 mm ²
固定式、最小 H05 (07) V-U	0.2 mm ²	被覆剥き長さ	7.5 mm
クランプ範囲、最大	2.5 mm ²	クランプ範囲、最小	0.13 mm ²
最大配線断面、AWG	AWG 14		

RSF PLC 2W 32IO LEDS Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

供給接続

接続方式	耐張クランプ接続	クランプ範囲、最小	0.13 mm ²
クランプ範囲、最大	2.5 mm ²	固定式、最小 H05 (07) V-U	0.2 mm ²
固定式、最大 H05 (07) V-U	2.5 mm ²	フレキシブル、最小 H05 (07) V-K	0.2 mm ²
フレキシブル、最大 H05 (07) V-K	1.5 mm ²	スリーブ付フレキシブル、最大	1.5 mm ²
スリーブ付フレキシブル、最小	0.25 mm ²	プラスチックカラー付きフェールル、最大	1.5 mm ²
配線断面、最小 AWG	AWG 24	導体断面、最小 AWG	AWG 14
被覆剥き長さ	7.5 mm		

分類

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

絶縁協調 (EN50178)

準拠	DIN EN 50178	定格絶縁電圧	<50 V AC
サージ電圧カテゴリー	III	汚染度レベル	2
パルス電圧テスト (1,2/50µs)	0.5 kV	絶縁テスト電圧 AC	0.35 kV

RSF PLC 2W 32IO LEDS Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

