## WTA 5/1



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 製品イメージ







端子台とテスト機器の間の電気的接続には、テストアダプターとテストプラグが使用されます。これにより、電気接点を配線状態で確立でき、測定を容易に行うことができます。

### 一般注文データ

バージョン	テストアダプター (端子), 0.75 mm², 250 V, 6 A
注文番号	<u>1051260000</u>
種別	WTA 5/1
GTIN (EAN)	4008190161897
数量	25 items

# WTA 5/1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

承認			
ROHS	適合		
寸法と重量			
深さ	30.3 mm	奥行き(インチ)	1.1929 inch
高さ	17 mm	高さ (インチ)	0.6693 inch
幅	5 mm	幅(インチ)	0.1968 inch
正味重量	1.98 g		
温度			
保管温度	-25 °C55 °C	周囲温度	-5 °C40 °C
連続動作温度、最小	-50 °C	連続動作温度、最大	100 °C
環境製品コンプライアンス			
D-110 ++17-14-21	注加 (名吟 たん)		
RoHS 対応状況 RoHS 適用除外(該当する場合/既知の 場合)	準拠 (免除あり) 6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	fb1756cb-1941-42d9-9a81-	7624ba3e17bb	
クランプ用コンダクタ (定格接続	i)		
拉结头台	## <i>宀 * !</i> -	<b>小鹿川と巨と</b>	0
接続方向	横向きに クリンプ接続	被覆剥き長さ 接続数	8 mm 1
クランプ範囲、最大		クランプ範囲、最小	0.5 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、ワイヤエンドフェルー川付 DIN 46228/4 の細径撚線、最小	√ 0.5 mm²	配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大	
配線接続断面、ワイヤエンドフェルー川 付 DIN 46228/1 の細径撚線、最小	∪ 0.5 mm²	配線接続断面、細径撚線、最大	1 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、細径撚線、最小	0.5 mm <sup>2</sup>	接続断面、撚線、最大	1.5 mm <sup>2</sup>
接続断面、撚線、最小	0.5 mm <sup>2</sup>	配線接続断面ソリッドコア、最大	1 mm <sup>2</sup>
配線接続断面、ソリッドコア、最小	0.5 mm <sup>2</sup>		
システム仕様			
電位数	1	レベル数	1
全般			
極数	1	設置アドバイス	直接実装
寸法			
ピッチ (mm) (P)	5.00 mm	高さ(TS 35)	68.2 mm
	5.00 IIIII	同C (13 33)	UO.Z IIIII
材料データ			<u> </u>
基本材質	PA 66		ベージュ
坐平初員 UL 94 可燃性等級	V-2	<u> </u>	· / _
2 - 1 . 1 //// 17 . 1 . 2			

作成日 01.12.2025 12:17:10 MEZ

# WTA 5/1



## Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

郭布	Ħ <i>デ</i> -	<b>-</b> ⁄7

AT IMAY			
定格断面	0.75 mm <sup>2</sup>	定格電圧	250 V
公称電流	6 A	   IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗	3.56 mΩ
IEC 60947-7-xに準拠した出力損失	0.29 W		
追加の技術データ			
スナップインペグ付属	いいえ	設置アドバイス	直接実装
分類			
ETIM 6.0	EC002555	ETIM 7.0	EC002555
ETIM 8.0	EC002555	ETIM 9.0	EC002555
ETIM 10.0	EC002555	ECLASS 9.0	27-14-11-48
ECLASS 9.1	27-14-11-48	ECLASS 10.0	27-14-11-48
ECLASS 11.0	27-14-11-48	ECLASS 12.0	27-14-11-48
ECLASS 13.0	27-25-03-04	ECLASS 14.0	27-25-03-04
ECLASS 15.0	27-25-03-04		

# データシート

## WTA 5/1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

### CTX / HTG / HTX



同軸コネクタ対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

## 一般注文データ

種別 HTG 58 ハ

注文番号 <u>9012000000</u> GTIN (EAN) 4008190118372

数量 1 ST

バージョン

プレスツール,接点対応圧着ツール,六角クリンプ