

THM ET S7 50/12.5 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



THM ET S7 非接着剤ロールパッケージのラベル
は、Siemens 製 SIMATIC ET 200S および S7 モジュール
のラベリングに使用されます。
M-Print® PRO ソフトウェアは、THM プリンターで THM
ET S7 ラベルを個別に印刷する場合に使用できます。ラ
ベルは簡単に分離できます。THM MultiMark プリンター
は、高い耐久性を備えた印刷を実現します。

一般注文データ

バージョン	THM, デバイスマーカー, 50 x 12.5 mm, Siemens, 黄色
注文番号	1161810000
種別	THM ET S7 50/12.5 GE
GTIN (EAN)	4032248950690
数量	1 items

THM ET S7 50/12.5 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

RoHS	適合
------	----

寸法と重量

深さ	0.08 mm	奥行き (インチ)	0.0031 inch
高さ	50 mm	高さ (インチ)	1.9685 inch
幅	12.5 mm	幅 (インチ)	0.4921 inch
正味重量	570 g		

温度

動作温度範囲	-50...100 °C
--------	--------------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般データ

抵抗コード準拠の素材色	4	
印刷方法	熱伝達	
バージョン	ハロゲンフリー	
幅	12.5 mm	
UL 94 可燃性等級	HB	
動作温度範囲、最大	100 °C	
動作温度範囲、最小	-50 °C	
色	黄色	
ハロゲン	いいえ	
基本材質	ポリプロピレン	
印刷文字	非搭載	
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム	ラベルリール
UL 969 j 準拠の認可	いいえ	
互換性を有するプリンター	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS	
組み合わせごとのマーカー数	1 Label reel = Device markers	
動作温度範囲	-50...100 °C	
用途/製造元	Siemens	
ロールあたりの数	2000	

装置マーク

ハロゲン	いいえ
------	-----

分類

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

THM ET S7 50/12.5 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



THM ET S7 50/12.5 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

インクリボン

熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別	RIBBON MM 110/360 SW	バージョン
注文番号	2005070000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
数量	1 ST	