

RSM 8RS 24VUC LP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

製品イメージ



図に類似

プラスとマイナスが共通のリレーベース (RSM) は、PLC またはその他の種別のコントローラに接続されます。インターフェースは、4、8、16 個の RCL リレー (12.7 mm) または RSS (6.1 mm) のグループで構成されます。コントローラへの接続は、差し込み式コネクタを使用するか、IEC 60603-13 コネクタを使用した直接ケーブルを使用して設定できます。幅広いオプションの範囲：

- 16/8/6 A リレー搭載の 1 点または 2 点の CO 接点
 - 5 ~ 230 V の電圧
 - ねじ、テンションクランプ、プッシュイン接続
 - ワイドミューラのソリッドステートリレーとの互換性
- リレーの対象範囲は、入出力間およびリレー上の隣接する接点間の電气的分離を提供します。これにより、コントローラ内の様々な電圧と、様々なフィールドエレメントに必要な電圧を安全に適応させることができます。

一般注文データ

バージョン	RSMシリーズ, リレーモジュール, 接点数: 8, CO接点 AgNi 90/10, 定格制御電圧: 24 V AC / DC, 持続電流: 6 A, ねじ接続, テストボタンが使用可能: いいえ
注文番号	1173561001
種別	RSM 8RS 24VUC LP
GTIN (EAN)	4032248047819
数量	1 items

RSM 8RS 24VUC LP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

深さ	76 mm	奥行き (インチ)	2.9921 inch
高さ	87 mm	高さ (インチ)	3.4252 inch
幅	145 mm	幅 (インチ)	5.7086 inch
正味重量	346 g		

温度

保管温度	-40 °C...60 °C	動作温度	-25 °C...50 °C
湿度	相対湿度40°C/93%、結露なし		

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 4,4'-isopropylidenediphenol 80-05-7
SCIP	66e752f3-a24f-4fef-89c4-f29f52d01390

公称データUL

動作温度 UL、最小	0 °C	動作温度 UL、最大	50 °C
定格電圧AC UN (入力)	24 V	定格電圧AC UN (出力)	250 V
定格電流 I _{最大} (出力)	5.5 A		

評価データ

機械的耐用期間	30 x 106開閉サイクル	スイッチオン遅延	≤ 10msdc/10msac
スイッチオフ遅延	≤ 15msdc/20msac		

規制データの入力

公称出力	0.45 W // 0.7 VA
------	------------------

分類

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		