

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







組立済 IE ケーブル、軌道ケーブル、Cat.5、青色または黒 色、M12

一般注文データ

バージョン	システムケーブル, M12 Dコード - IP 67ストレートソケット, M12 Dコード - IP 67ストレートピン, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568- B), Radox GKW S, 10 m
注文番号	<u>1059340100</u>
種別	IE-C5DB4RE0100MSSMCS-E
GTIN (EAN)	4032248806669
数量	1 items

Weidmüller **₹**

IE-C5DB4RE0100MSSMCS-E

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認			
ROHS	適合		
寸法と重量	, - · · ·		
長さ	10 m	長さ(インチ)	393.7008 inch
正味重量	707.52 g		
温度			,
保管温度	-40 °C90 °C	動作温度	-40 °C90 °C
取り付け温度	-25 °C90 °C	到IF/血及	-40 C30 C
環境製品コンプライアンス			
	Melle of the last		
RoHS 対応状況 RoHS 適用除外(該当する場合/既知の	準拠 (免除あり) 6c		
場合)	UC		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b	-dc475a6ec24a	
ケーブル特有の規格			
パスの時期	ISO 6722-1 5.22 (UN	フッ素含有量	Asserting to FN COCC 4.0
バスの防火 	ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) に準拠		According to EN 60684-2 Section 45.2
締結ケーブル上での火炎の垂直伝達	According to BS4066-3, DIN EN 50266-2-5, According to IEC 60332-3-25 D	マルチワイヤ金属データおよび制御ケ- ブル	- According to EN50288-2-2
八口ゲン化水素含有量	According to EN-50267-2-1, According to IEC 60754-1	煙霧の腐食性	to IEC 60754-2
鉄道車両の火災の安全性	According to DIN 5510-2 fire safety levels 1,2,3,4, According to BS 6853, According to EN50288-2-2, According to EN 45545, HL1 - HL3	喫煙に対して不透過性	According to BS 6853 Appendix D, EN 50268-2 に準拠, According to IEC 61034-2
有毒ガス 	According to BS 6853 Appendix B		
一般基準			
コネクタ規格	IEC 61076-2-101		
ケーブルの機械的特性と材料特性			
而北中林	in accordance with EN	ハロゲン	ハロゲンフリー 150
耐油性	50306-3	ハロソ <i>ン</i> 	ハロゲンフリー、IEC 60754-2に準拠
最小曲げ半径、繰返し	6 *直径	耐磨耗性	非常に良い
延焼耐性	in accordance with IEC 60332-1-2	煙霧の腐食性	to IEC 60754-2
喫煙に対して不透過性	According to BS 6853 Appendix D, EN 50268-2 に準拠, According to IEC 61034-2		



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

ケー	-ブル	の電	気ブ	°ロ/	ペティ	

カテゴリー

Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA

T568-B)

ケーブル構造

撚線	7	シースカラー	黒色, SF/UTP
断面積	2*2*AWG 22/7 - 2*2*0.36 mm ²	シールド	SF/UTP
絶縁断面	1.95 mm	シース直径、最大	7.55 mm
シース直径、最小	6.95 mm	シース素材	Radox GKW S

プラグ、右

M12, D コード化, IP67, メ ス型接点, 直線, プラグ, プ ラスチック, シールド仕様 プラグ右

プラグ、左

M12, D コード化, IP67, オ ス型接点, 直線, プラグ, プ ラスチック, シールド仕様 左プラグ

分類

EC002599	ETIM 7.0	EC002599
EC002599	ETIM 9.0	EC002599
EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08
27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-08
27-06-03-08	ECLASS 12.0	27-06-03-08
27-06-03-08	ECLASS 14.0	27-06-03-08
27-06-03-08		
	EC002599 EC002599 27-06-03-08 27-06-03-08 27-06-03-08	EC002599 ETIM 9.0 EC002599 ECLASS 9.0 27-06-03-08 ECLASS 10.0 27-06-03-08 ECLASS 12.0 27-06-03-08 ECLASS 14.0





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面





配線図

M12		M12
1	yellow	1
1	white	
2 ——		2
3 ——	orange	3
1	blue	1



詳細図面



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Screwty® ケーブルグランド用ツール



どのアプリケーションにも最適なツール Screwty

® は、一般的なセンサーケーブルとアクチュエータケーブルをすべて締め付ける理想的な総合ツールです。手に取りにくい丸型プラグでも、Screwty® を使って接触できます。単純な回転移動で、過度の力を必要とせずにコネクタを締め付けたり緩めたりします。Screwty® は、他の供給業者のほとんどのケーブルやプラグに適合するため、固有に識別可能なグローバルソリューションです (90%以上)。Screwty® は、従来の 1/4 インチアダプタを備えたハンドルで構成されています。したがって、次のようなすべてのサイズに使用できます。M12 と M8 の丸型プラグインコネクタ、M12F と M8F の個別調整対応プラグとソケット、および M23 のすべてのプラグとソケットに対応。

一般注文データ

数量

種別 SCREWTY- M12 注文番号 <u>1900000000</u> GTIN (EAN) 4032248375868

1 ST

Cable gland tool for moulded M12 lines

バージョン

トルク機能搭載 Screwty® ケーブルグランド用ツール



どのアプリケーションにも最適なツール Screwty

® は、一般的なセンサーケーブルとアクチュエータケーブルをすべて締め付ける理想的な総合ツールです。手に取りにくい丸型プラグでも、Screwty® を使って接触できます。単純な回転移動で、過度の力を必要とせずにコネクタを締め付けたり緩めたりします。Screwty® は、他の供給業者のほとんどのケーブルやプラグに適合するため、固有に識別可能なグローバルソリューションです (90%以上)。Screwty® は、従来の 1/4 インチアダプタを備えたハンドルで構成されています。したがって、次のようなすべてのサイズに使用できます。M12と M8 の丸型プラグインコネクタ、M12Fと M8F の個別調整対応プラグとソケット、および M23 のすべてのプラグとソケットに対応。

一般注文データ

数量

1 ST

種別 SCREWTY-M12-DM バージョン 注文番号 1900001000 Cable gland tool for moulded M12 lines GTIN (EAN) 4032248436408

作成日 04.11.2025 01:34:08 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

Screwty® ケーブルグランド用ツール



どのアプリケーションにも最適なツール Screwty

®は、一般的なセンサーケーブルとアクチュエータケーブルをすべて締め付ける理想的な総合ツールです。手に取りにくい丸型プラグでも、Screwty®を使って接触できます。単純な回転移動で、過度の力を必要とせずにコネクタを締め付けたり緩めたりします。Screwty®は、他の供給業者のほとんどのケーブルやプラグに適合するため、固有に識別可能なグローバルソリューションです(90%以上)。Screwty®は、従来の1/4インチアダプタを備えたハンドルで構成されています。したがって、次のようなすべてのサイズに使用できます。M12と M8 の丸型プラグインコネクタ、M12Fと M8F の個別調整対応プラグとソケット、および M23 のすべてのプラグとソケットに対応。

一般注文データ

種別 SCREWTY SET 注文番号 <u>1910000000</u> GTIN (EAN) 4032248436842

Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors

数量 1 ST

トルク機能搭載 Screwty® ケーブルグランド用ツール

バージョン



どのアプリケーションにも最適なツール Screwty

® は、一般的なセンサーケーブルとアクチュエータケーブルをすべて締め付ける理想的な総合ツールです。手に取りにくい丸型プラグでも、Screwty® を使って接触できます。単純な回転移動で、過度の力を必要とせずにコネクタを締め付けたり緩めたりします。Screwty® は、他の供給業者のほとんどのケーブルやプラグに適合するため、固有に識別可能なグローバルソリューションです (90%以上)。Screwty® は、従来の 1/4 インチアダプタを備えたハンドルで構成されています。したがって、次のようなすべてのサイズに使用できます。M12 と M8 の丸型プラグインコネクタ、M12F と M8F の個別調整対応プラグとソケット、および M23 のすべてのプラグとソケットに対応。

一般注文データ

種別 SCREWTY SET -DM パージョン 注文番号 192000000 Cable gland tool for M8, M12 lines and connectors GTIN (EAN) 4032248436859 数量 1 ST

作成日 04.11.2025 01:34:08 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

セサリ

空白



TM-Iは、交通技術アプリケーション向けの、実績と定業 のあるタイプのマーカーです。個別のラベル付けに、長 い文字列に対応できる、多くの異なるタグの長さをご用 意しています。プロジェクトマーカフィールドのおかげ で、切り離しと取り付けが簡単です。スリーブの事前取 付とタグの追加設置は、優れた汎用性を提供します。 TM-I の特別形状により、組み立てが容易で、確実な位置 決めが可能です。それらは多くの市販スリーブに対応し ます。MultiCard 形式のおかげで、PrintJet CONNECT、 プロッタ、またはSTIペンを使用して、タグをすばやく簡 単に印刷できます。

- プロジェクトマーカフィールドのおかげで、切り離しと 取り付けが簡単です。
- 交通技術のアプリケーションに関して認認識された認証
- 済マーカーです ◆ スリーブの事前取付とタグの追加設置は、優れた汎用性 を提供します
- CLITスリーブに関連した P-Ink または STI ペンによる ラベリングには適していません

カスタム印字の場合:お客様のラベリング仕様に関して は、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお 送りください。

一般注文データ

種別	TM-I 12 MC NE GE	パージョン
注文番号	<u>1718411687</u>	TM-I, マーカーの挿入, 1.5 - 22 mm, 12 x 4 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190348984	
数量	320 ST	
種別	TM-I 18 MC NE GE	バージョン
注文番号	<u>1718431687</u>	TM-I, マーカーの挿入, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, 黄色
GTIN (EAN)	4008190349028	
数量	320 ST	