

A2LCS/16/NPT1/2-M20F-WM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A2LC 種別は、非被覆ケーブルに適したケーブルグランドで、導管接続対応のメスネジを提供し、安全増防爆 (Ex d) および安全増防爆 (Ex e) 規格を有します。

一般注文データ

バージョン	A2LC (Klipponは電線管接続糸非装甲、Ex e/d ケーブルグランド), ケーブルグランド, ストレー卜, 1/2" NPT, 13.6 mm, OD min. 4.5 - OD max. 8.7 mm, ステンレススチール 1.4404
注文番号	1187460000
種別	A2LCS/16/NPT1/2-M20F-WM
GTIN (EAN)	4050118081350
数量	24 items
配送ステータス	中止
利用可能期限	2024-08-31T00:00:00+02:00

A2LCS/16/NPT1/2-M20F-WM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**承認**

MAMID承認件数



RoHS

適合

寸法と重量

高さ	53.8 mm
幅	26 mm
長さ	69.8 mm
正味重量	110 g

高さ (インチ)	2.1181 inch
幅 (インチ)	1.0236 inch
長さ (インチ)	2.748 inch

温度

動作温度 -50 °C...120 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般的情報

外側ケーブル直径、最大.	8.7 mm	外側ケーブル直径、最小.	4.5 mm
O リング	シリコーン	締付けトルク	18 Nm
シリコーン	はい	動作温度範囲、最大	120 °C
動作温度範囲、最小	-50 °C	スレッドピッチ	1.81 mm
ハロゲン	いいえ	標準	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7
AF サイズ 1	24 mm	AF サイズ 2	24 mm
保護度合い	IP66, IP68	ケーブルグランド	NPT 1/2"
基本材質	ステンレススチール 1.4404	シールインサート	シリコン
シーリング	シリコン	外付スレッド	1/2" NPT
ねじ山長さ	13.6 mm	経路ネジサイズ (メートル)	M20
防爆タイプ	Ex d - 耐圧防爆構造, Ex e - 安全増防爆構造	インストールのガイドライン	組立指示を参照

証明書番号ケーブルグランド

識別	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	証明書番号、ケーブルグランド (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X
証明書番号、ケーブルグランド (IECEx)	IECEx TPS 16.0004X	証明書番号、ケーブルグランド (CCC)	2020322313000069
証明書番号 (IECEX)	IECEXTPS16.0004X		

A2LCS/16/NPT1/2-M20F-WM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ**分類**

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-04
ECLASS 15.0	27-14-08-04		