VP M20-EX W



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









VP モデルシリーズのストッププラグは、安全増防爆 (Ex d) および安全増防爆 (Ex e) 規格、および IP66/67/68 の侵入率を有し、防爆機器での未使用入力を埋める方法を提供します。

一般注文データ

バージョン	VP (KlipponEXトラス頭ブランキングプラグ), 閉 鎖栓, ストレート, M 20 x 1.5, 16 mm, 真鍮、ニッ ケルメッキ
注文番号	<u>1188480000</u>
種別	VP M20-EX W
GTIN (EAN)	4050118086713
数量	24 items

カタログステータス / 図面 1

VP M20-EX W



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

<i>/</i> =<	=:::

MAMID承認件数	(€ IECEx (€x)

ROHS	適合

寸法と重量

高さ	21.5 mm	高さ(インチ)	0.8465 inch
幅	27 mm	 幅(インチ)	1.063 inch
長さ	21.5 mm	 長さ(インチ)	0.8465 inch
直径	20 mm	壁厚、最小	0.5 mm
壁厚、最大	15 mm	正味重量	56 g

温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の 場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0c0edf9f-b35a-4d1f-b8f0-99d4b22ac203

一般的情報

Ο リング	シリコーン	締付けトルク	40 Nm
シリコーン	はい	 スレッドピッチ	1.5 mm
ハロゲン	ハロゲンフリー	標準	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7
衝撃耐性	7.00J	 保護度合い	IP66, IP68
ケーブルグランド	M 20	 基本材質	 真鍮、ニッケルメッキ
シールリングの直径	20.00 mm	 外付スレッド	M 20 x 1.5
ねじ山長さ	16 mm	 防爆タイプ	Ex d – 耐圧防爆構造, Ex e – 安全増防爆構造
	組立指示を参照		

証明書番号ケーブルグランド

識別	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	証明書番号、ケーブルグランド (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X
証明書番号、ケーブルグランド (IECEx)	IECEx TPS 16.0004X	証明書番号、ケーブルグランド(CCC)	2020322313000069
証明書番号(IECEX)	IECEXTPS16.0004X		

作成日 15.11.2025 10:15:11 MEZ

カタログステータス / 図面 2



VP M20-EX W



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

分類

EC000451	ETIM 7.0	EC000451
EC000451	ETIM 9.0	EC000451
EC000451	ECLASS 9.0	27-14-44-25
27-14-44-35	ECLASS 10.0	27-14-44-25
27-14-44-25	ECLASS 12.0	27-14-08-05
27-14-08-05	ECLASS 14.0	27-14-08-05
27-14-08-05		
	EC000451 EC000451 27-14-44-35 27-14-44-25 27-14-08-05	EC000451 ETIM 9.0 EC000451 ECLASS 9.0 27-14-44-35 ECLASS 10.0 27-14-44-25 ECLASS 12.0 27-14-08-05 ECLASS 14.0

データシート

VP M20-EX W



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ナイロン製フラットワッシャ - GWDR



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別 GWDR M20-W 注文番号 <u>1185610000</u>

4050118078305

数量 100 ST

GTIN (EAN)

バージョン 閉鎖状態, M 20, ナイロン6

真鍮製ロックナット、ニッケルメッキ



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

数量 100 ST

作成日 15.11.2025 10:15:11 MEZ

カタログステータス / 図面 4