

HDC 32B ALU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDCハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーのRockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

バージョン	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 10, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 隔壁ハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準
注文番号	1219500000
種別	HDC 32B ALU
GTIN (EAN)	4008190011826
数量	1 items

技術データ

承認

MAMID承認件数

ROHS 適合
UL File Number Search [UL ウェブサイト](#)
証明書番号 (cURus) E92202

寸法と重量

深さ	126.6 mm	奥行き (インチ)	4.9842 inch
高さ	38 mm	高さ (インチ)	1.4961 inch
幅	120 mm	幅 (インチ)	4.7244 inch
取付寸法 - 高さ	65 mm	取付寸法 - 幅	110 mm
正味重量	251 g		

温度

制限温度 -40 °C ... 125 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

耐薬品性	物質	アセトン
耐薬品性	物質	条件付き耐性
耐薬品性	物質	掘削油
耐薬品性	物質	耐性
耐薬品性	物質	ディーゼル
耐薬品性	物質	耐性
耐薬品性	物質	エチルアルコール
耐薬品性	物質	耐性
耐薬品性	物質	トランスミッション油
耐薬品性	物質	耐性
耐薬品性	物質	作動油
耐薬品性	物質	耐性
耐薬品性	物質	冷却剤
耐薬品性	物質	耐性
耐薬品性	物質	石油ベンジン
耐薬品性	物質	耐性
耐薬品性	物質	汗
耐薬品性	物質	耐性
耐薬品性	物質	高級ガソリン
耐薬品性	物質	条件付き耐性
耐薬品性	物質	水
耐薬品性	物質	耐性
耐薬品性	物質	紫外線
耐薬品性	物質	不安定
耐薬品性	物質	オゾン
耐薬品性	物質	不安定

HDC 32B ALU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

バージョン

ケーブルグランド数	0	上部 / 底部 / 蓋	下部
カバー	カバーなし	締め付けトルク	2 Nm
側方ケーブル取り入れ口数	0	ハウジング設計	隔壁ハウジング
ロックシステム設計	エンドロッククランプ、下側	設計	標準
設置サイズ	10	ケーブル導入口	いいえ
種別	パルクヘッド (フィードスルー)	クランプのバージョン	終端ロック用クランプ
シーリング	NBR	色 (RAL)	RAL 7035
BG	10	Moduplug®に最適	はい

一般データ

表面仕上	粉体塗装	保護度合い	IP65, 勘合状態
------	------	-------	------------

寸法

穴ピッチ長 A2	110 mm	ケーブル導入口	いいえ
幅ハウジングC	82.5 mm	幅の基準C1	89 mm
ハウジングの全長	94 mm	ハウジングBの高さ	38 mm
基準B1の高さ	7 mm		


重要なメモ

製品情報 ハウジングの取り付け時は、フラットガスケットが正しく取り付けられていることを確認します。

分類

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

図面



HDC 32B ALU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ハウジング、上部ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 32B TOLU 1M32G	バージョン
注文番号	1788450000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 10, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
GTIN (EAN)	4032248205981	
数量	1 ST	
種別	HDC 32B TOLU 1PG29G	バージョン
注文番号	1219300000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 10, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 上部ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29
GTIN (EAN)	4008190164652	
数量	1 ST	

ハウジング、横側ケーブルエントリ



特殊鋳造合金と多層表面シーリングにより、HDC ハウジングを完全に保護することができます。

巧みに設計されたインターロックシステムは、ステンレス鋼で製造されています。これは、腐食および衝撃に対して高い耐久性を有し、長寿命を保証します。

ハウジングインターロックシステムは、統合安全を提供します。当社独自の特許取得済スプリングシステムは、ハウジングの連動を安全なグリップで提供し、誤って開くのを防ぎます。

レーザーマーキングにより、簡単かつ迅速に識別できます。各ハウジングには、各製品を素早く指定して位置決めできるように、レーザーマーキングで恒久的なラベルが付けられています。

ワイドミュラーの RockStar® IP 65 / NEMA 種別 4X のハウジング - IP 65 保護を備えた工業用ハウジングの第一の選択肢。

一般注文データ

種別	HDC 32B TSLU 1M32G	バージョン
注文番号	1788420000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 10, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側面ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロッククランプ, 下側, 標準, ケーブル取り入れ口サイズ: M 32
GTIN (EAN)	4032248205950	
数量	1 ST	

アクセサリ

種別	HDC 32B TSLU 1PG29G	バージョン
注文番号	1667120000	HDCエンクロージャ, 設置サイズ: 10, 保護度合い: IP65, 勘合状態, 側
GTIN (EAN)	4008190424329	面ケーブル導入口, プラグハウジング, エンドロックランプ, 下側,
数量	1 ST	標準, ケーブル取り入れ口サイズ: PG 29