


SAIL-VSA-M8G-3-0.5U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



ワイドミュラーは、M8/M12プラグ付きの接続ケーブルや、片側にコネクタがないバルブプラグを提供しています。バルブプラグの状態は LED で表示されます。バルブプラグは保護回路を備えています。ワイドミュラーの製品範囲には、DIN規格および工業規格に準拠したtype A、B、Cのバルブプラグがあります。保護等級IP67は、しっかりとねじ込むことで確保されます。また、取り出し方向も重要な要素のため、ワイドミュラーでは用途に応じた複数のバリエーションを用意しています。

一般注文データ

バージョン	バルブケーブル(組立型),ストレートプラグ - バルブプラグ,デザインA (18 mm) , M8 =なし, ケーブル長: 0.5 m, PUR, 黒色
注文番号	1099760050
種別	SAIL-VSA-M8G-3-0.5U
GTIN (EAN)	4032248874675
数量	1 items

SAIL-VSA-M8G-3-0.5U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



RoHS

適合

寸法と重量

正味重量

44 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠(免除あり)

RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

ケーブルの技術仕様

ケーブル長	0.5 m
ケーブルキャリアに最適	はい
ハロゲン	いいえ
温度範囲、固定	-50...80 °C
極数	3

シースカラー	黒色
コア断面積	0.5 mm ²
シース材料	PUR
温度範囲、移動	-25...80 °C
外径	4.6 mm ± 0.2 mm

一般的な技術データ

コーディング	デザインA (18 mm), M8 =なし
接触表面	錫メッキ
バージョン	ストレートプラグ - バルブ プラグ
公称電圧	24 V
保護度合い	IP67, ねじ込み
すべてのバルブプラグには保護回路が取 り付けられます	サブレッサダイオード

接続スレッド	M8
LED	はい
接点材質	CuZn
公称電流	4 A
スレッドリング材質	真鍮、ニッケルメッキ
ハウジングの温度範囲	-25 - +80 °C

分類

ETIM 8.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855
ECLASS 15.0	27-06-03-12

ETIM 9.0	EC001855
ECLASS 14.0	27-06-03-12


SAIL-VSA-M8G-3-0.5U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

図面


寸法図




寸法図




極スキーム



極スキーム



配線図



24V AC/DC_ 4A