

SAIH-PB-PA-2X1.0(PVC)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

ワイドミュラーは、センサーアクチュエータケーブルを幅広く総合的に提供します。さまざまなサイズと長さのセンサーケーブルに加えて、バスケーブルとバルブケーブルの両方も提供します。特定の製品またはご希望の長さの製品が見つからない場合は、お問い合わせください。

一般注文データ

バージョン	母線, 極数: 2, 100 m, シールド仕様: はい, LED: いいえ, シース材料: PVC, ハロゲン: はい
注文番号	1232640000
種別	SAIH-PB-PA-2X1.0(PVC)
GTIN (EAN)	4050118016291
数量	100 M
配送ステータス	この記事は今後ご利用いただけなくなります。
利用可能期限	2026-04-30T00:00:00+02:00

SAIH-PB-PA-2X1.0(PVC)

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS 適合

寸法と重量

正味重量 77.8 g

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠

REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

ケーブルの技術仕様

ケーブル長	100 m	シースカラー	黒色
ケーブルキャリアに最適	いいえ	コア断面積	1 mm ²
配線数	2	シールド仕様	はい
ハロゲン	はい	絶縁	PE
曲げ半径、最小、移動	8 x ケーブル直径	曲げ半径、最小、定置	8 x ケーブル直径
シース材料	PVC	構成可能ケーブル長	いいえ
ハイブリッドケーブル	いいえ	交差結合照射	いいえ
溶接火花耐久性	いいえ	カラーコーディング	赤色, 緑色
温度範囲、固定	-30...80 °C	溶接スパーク耐久性	いいえ
温度範囲、移動	-5...60 °C	極数	2
外径	8 mm ± 0.4 mm		

ケーブルの機械的特性と材料特性

ハロゲン はい

ケーブルの電気プロパティ

絶縁抵抗 108 Ω カテゴリー その他

ケーブル構造

シースカラー	黒色	配線数	2
絶縁	PE	シース素材	PVC
カラーコーディング	赤色, 緑色		

分類

ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ETIM 10.0	EC003249	ECLASS 14.0	27-06-18-01
ECLASS 15.0	27-06-18-01		