

## KTB GP XX4520 AB S4 6MM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似



Abbildung ähnlich

統合、拡張、個別調整：あらゆるアプリケーションに対応する理想的な拡張性

新型 Klippon® TB エンクロージャーアクセサリは一貫性を有する構造で、各アプリケーションの特定要件にエンクロージャーを容易に適合させることができます。

フランジプレート

2種の薄さのフランジプレートを使用すると、組立前の交換が容易になります

## 一般注文データ

|            |                                                                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| バージョン      | Klippon TB (Terminal Box), フランジプレート, ストレート, 高さ: 440 mm, 幅: 167 mm, 深さ: 6 mm, グランドプレート: 上部, 下部, 基本材質: ステンレススチール 1.4404, 電解研磨仕上, 銀色 |
| 注文番号       | <a href="#">1256640000</a>                                                                                                        |
| 種別         | KTB GP XX4520 AB S4 6MM                                                                                                           |
| GTIN (EAN) | 4050118093964                                                                                                                     |
| 数量         | 1 items                                                                                                                           |

## KTB GP XX4520 AB S4 6MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

## 承認

ROHS 適合

## 寸法と重量

|      |        |           |              |
|------|--------|-----------|--------------|
| 深さ   | 6 mm   | 奥行き (インチ) | 0.2362 inch  |
| 高さ   | 440 mm | 高さ (インチ)  | 17.3228 inch |
| 幅    | 167 mm | 幅 (インチ)   | 6.5748 inch  |
| 正味重量 | 1988 g |           |              |

## 温度

動作温度

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)  
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## アクセサリに関する一般情報

|       |        |                 |                     |
|-------|--------|-----------------|---------------------|
| 素材の厚み | 6 mm   | 溶ダーアイレット穴直径 (D) | 7 mm                |
| 表面仕上  | 電解研磨仕上 | 基本材質            | ステンレススチール<br>1.4404 |

## 一般的な情報

|          |            |           |                          |
|----------|------------|-----------|--------------------------|
| 素材の厚み    | 6 mm       | 設置アドバイス   | ねじ取り付け                   |
| 表面仕上     | 電解研磨仕上     | 基本材質      | ステンレススチール<br>1.4404      |
| 積分固定     | ねじ止め状態     | 保護等級 (UL) | Type 3, Type 4X, Type 12 |
| グランドプレート | 上部, 下部     | フランジプレート  | はい                       |
| 使用範囲     | 輸送, 爆発危険区域 |           |                          |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000211    | ETIM 9.0    | EC000211    |
| ETIM 10.0   | EC000211    | ECLASS 14.0 | 27-14-24-21 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-24-21 |             |             |