

ADAPS NPT1-1/2-NPT1-1/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ADAP シリーズアダプターは、安全増防爆 (Ex d) および安全増防爆 (Ex e) 規格、および IP66 / 67 / 68 の侵入率を維持しながら、防爆機器の未使用箇所を補完する柔軟性と汎用性を提供します。

一般注文データ

バージョン	ADAP (KlipponExアダプタ) , アダプター, ストレート, 1 1/2" NPT , 1 1/4" NPT, ステンレスチール 1.4404
注文番号	1265720000
種別	ADAPS NPT1-1/2-NPT1-1/4
GTIN (EAN)	4050118093513
数量	9 items
配送ステータス	中止
利用可能期限	2024-08-31T00:00:00+02:00

ADAPS NPT1-1/2-NPT1-1/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

幅	55.5 mm	幅 (インチ)	2.185 inch
長さ	22 mm	長さ (インチ)	0.8661 inch
正味重量	146 g		

温度

動作温度 -50 °C...120 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況

準拠 (免除なし)

REACH SVHC

0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般的情報

締付けトルク	113 Nm	動作温度範囲、最大	120 °C
動作温度範囲、最小	-50 °C	スレッドピッチ	2.21 mm
ハロゲン	ハロゲンフリー	標準	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3
AF サイズ 1	50 mm	保護度合い	IP66
ケーブルグラント	NPT 1-1/2"	基本材質	ステンレススチール 1.4404
外付スレッド	1 1/2" NPT	内付スレッド	1 1/4" NPT
ねじ山長さ	16 mm	防爆タイプ	Ex d – 耐圧防爆構造, Ex e – 安全増防爆構造
インストールのガイドライン	組立指示を参照		

証明書番号ケーブルグラント

識別	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	証明書番号、ケーブルグラント (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X
証明書番号、ケーブルグラント (IECEX)	IECEX TPS 16.0004X	証明書番号、ケーブルグラント (CCC)	2020322313000069
証明書番号 (IECEX)	IECEXTPS16.0004X		

分類

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-06
ECLASS 15.0	27-14-08-06		