

SAKT E/35 2LD 30VAC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

製品イメージ

アース断路端子は、地絡の検出に役立ち、補助回路の接地を切断することができます。それぞれの動作ステータスは、赤と緑の LED で表示されます。

一般注文データ

バージョン	テスト用断路端子, ねじ接続, ミディアムイエロー, 6 mm ² , 27 A, 30 V, 接続数: 2, レベル数: 1
注文番号	1166820000
種別	SAKT E/35 2LD 30VAC
GTIN (EAN)	4008190048082
数量	5 items

SAKT E/35 2LD 30VAC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

深さ	52.5 mm	奥行き (インチ)	2.0669 inch
高さ	65 mm	高さ (インチ)	2.5591 inch
幅	16 mm	幅 (インチ)	0.6299 inch
正味重量	64.28 g		

温度

保管温度	-25 °C...55 °C	周囲温度	-60 °C...85 °C
連続動作温度、最小	-60 °C	連続動作温度、最大	130 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合)	7a, 7cl

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	999cd67e-471e-4085-8dba-1342fcea86de

クランプ用コンダクタ (定格接続)

IEC 60947-1 準拠のゲージ	A5
接続方向	横向きに
接続方式 2	ねじ接続
接続数	2
クランプ範囲、最小	0.5 mm ²
刃寸法	4.0 x 0.8 mm
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 6 mm ² 付 DIN 46228/4 の細径撓線、最大	
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 6 mm ² 付 DIN 46228/1 の細径撓線、最大	
配線接続断面、細径撓線、最大	6 mm ²
接続断面、撓線、最大	6 mm ²
配線接続断面ソリッドコア、最大	10 mm ²
接続断面、細径撓線、最小	0.5 mm ²

導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 22
被覆剥き長さ	12 mm
接続方式	ねじ接続
クランプ範囲、最大	10 mm ²
クランプネジ	M 3.5
配線接続断面 AWG、最小	AWG 8
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.5 mm ² 付 DIN 46228/4 の細径撓線、最小	
配線接続断面、ワイヤエンドフェルール 0.5 mm ² 付 DIN 46228/1 の細径撓線、最小	
配線接続断面、細径撓線、最小	0.5 mm ²
接続断面、撓線、最小	0.5 mm ²
配線接続断面、ソリッドコア、最小	0.5 mm ²

クランプ用コンダクタ (追加接続)

接続種別、追加接続	ねじ接続
-----------	------

システム仕様

バージョン	ねじ接続、特殊端子縦型アイソレータ、LED搭載、ねじ込み可能な交差接続用
電位数	1
レベルごとのクランプポイント数	4

エンドカバープレートの要求	はい
レベル数	1
層ごとの電位数	1

PE 接続 いいえ

SAKT E/35 2LD 30VAC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ

取り付けレール	TS 35	N 関数	いいえ
PE 関数	いいえ	PEN 関数	いいえ

全般

導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 22	設置アドバイス	直接実装
配線接続断面 AWG、最小	AWG 8	取り付けレール	TS 35

材料データ

基本材質	KrG	色	ミディアムイエロー
UL 94 可燃性等級	V-0, 5VA		

評価データ

定格断面	6 mm ²	定格電圧	30 V
定格 AC 電圧	30 V	定格 DC 電圧	15 V
公称電流	27 A	最大導体電流	27 A
IEC 60947-7-x 準拠の容量抵抗	0.78 mΩ	IEC 60947-7-xに準拠した出力損失	1.31 W
汚染度	3		

追加の技術データ

開放側面	右	設置アドバイス	直接実装
取り付け方式	嵌合仕様		

分類

ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ETIM 10.0	EC000902	ECLASS 14.0	27-25-01-09
ECLASS 15.0	27-25-01-09		

SAKT E/35 2LD 30VAC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

エンドブラケット




ワイドミュラーの製品は、端子レールに対する安定的で信頼性の高い取り付けを保証し、スライドを防ぐエンドブラケットを含んでいます。ネジ有り / 無しのバージョンも利用できます。エンドブラケットには、グループマークー対応のマーキングオプション、およびテストプログラホルダーが含まれます。

一般注文データ

種別	EW 35	バージョン
注文番号	0383560000	エンドブラケット、ベージュ、TS 35, V-2, Wemid, 幅: 8.5 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190181314	
数量	50 ST	
種別	EWK 1	バージョン
注文番号	0206160000	エンドブラケット、ベージュ、TS 32, V-0, Wemid, 幅: 9 mm, 100 °C
GTIN (EAN)	4008190080020	
数量	50 ST	

マーカーホルダー



マーカーホルダーは、5 または 5.1 mm ピッチの標準マーカーを追加で取り付けることができます。斜め型ホルダーはオプションで一緒にスナップ可能で、Klippon® コネクトモジューラー端子台のすべての標準マーキングチャネルに設置できます。対応マーカーの種別は、指定印字ホルダーの各アクセサリの下で確認できます。

一般注文データ

種別	BZT 1 WS 10/5	バージョン
注文番号	1805490000	アクセサリ、マーカーホルダー
GTIN (EAN)	4032248270231	
数量	100 ST	
種別	BZT 1 ZA WS 10/5	バージョン
注文番号	1805520000	アクセサリ、マーカーホルダー
GTIN (EAN)	4032248270248	
数量	100 ST	