

## SAI-M23-KSC-1.5-0.14-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

図に類似



M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。

エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に注文する必要があります。

## 一般注文データ

バージョン	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
注文番号	<a href="#">1170220000</a>
種別	SAI-M23-KSC-1.5-0.14-1
GTIN (EAN)	4032248962204
数量	50 items

## SAI-M23-KSC-1.5-0.14-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技術データ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 承認

MAMID承認件数



ROHS	適合
UL File Number Search	<a href="#">UL ウェブサイト</a>
証明書番号 (UR)	E344862

## 寸法と重量

長さ	16.5 mm	長さ (インチ)	0.6496 inch
正味重量	0.3 g		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	<a href="#">ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4</a>

## 技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

接触表面	金メッキ	接続方式	クリンプ接続
絶縁抵抗	> 1010 Ω	接点材質	亜鉛合金
導体断面、最大	1 mm <sup>2</sup>	導体断面、最小	0.14 mm <sup>2</sup>
プラギング回数	> 1000	接点形状 (オス/メス)	オス型

## 設定 reSAI M23 壓着工具


SAI M23圧着工具に関する設定	圧着工具	1203960000
	ロケータの位置	3
	Crimping mandrel adjustment acc. to mm <sup>2</sup>	導体断面積 0.14 mm <sup>2</sup>
		圧着マンドレル調整 0.65
		導体断面積 0.25 mm <sup>2</sup>
		圧着マンドレル調整 0.68
		導体断面積 0.34 mm <sup>2</sup>
		圧着マンドレル調整 0.72
		導体断面積 0.56 mm <sup>2</sup>
		圧着マンドレル調整 0.81
		導体断面積 0.75 mm <sup>2</sup>
		圧着マンドレル調整 0.95

## 分類

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

四面

义面



## SAI-M23-KSC-1.5-0.14-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## ... M23 対応



ワイドミュラーは、センサアクチュエータのケーブル配線対応の幅広いツールおよびアクセサリを提供します。

## 一般注文データ

種別	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	バージョン
注文番号	<a href="#">1203960000</a>	信号接点対応加圧ツール, 4インデントクリンプ
GTIN (EAN)	4050118000764	
数量	1 ST	