

E1XZS/20S/NPT3/4-WM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



E1XZ 種別のケーブルグラントは、SWB 編組鋼線または STA 鋼テープ付属外装ケーブルで配線された被覆ケーブルに適しており、E1XZ 種別のグラントは安全増防爆 (Ex d) および安全増防爆 (Ex e) 規格を有します。また、外装クランプにより、ケーブル外装とグラント間に電気接続が行われます。

一般注文データ

バージョン	E1XZ (KlipponダブルシールSWB/STAアーマード Ex e/dケーブルグラント), ケーブルグラント, ストレート, 3/4" NPT, 13.9 mm, 編組アーマー, 金属箔のアーマー, 0.9 - 1.25 mm, OD min. 12.5 - OD max. 16 mm, ID min. 8.00 - ID max. 11.70 mm, ステンレススチール 1.4404
注文番号	1188240000
種別	E1XZS/20S/NPT3/4-WM
GTIN (EAN)	4050118087437
数量	24 items
配送ステータス	中止
最終注文日	2024-08-31T00:00:00+02:00

作成日 25.03.2026 09:03:17 MEZ

カタログステータス / 図面

E1XZS/20S/NPT3/4-WM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

高さ	62.5 mm	高さ (インチ)	2.4606 inch
幅	28.5 mm	幅 (インチ)	1.122 inch
長さ	78.5 mm	長さ (インチ)	3.0905 inch
正味重量	138 g		

温度

動作温度 -50 °C... 120 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
 REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般的情報

外側ケーブル直径、最大	16 mm	外側ケーブル直径、最小	12.5 mm
内側ケーブル直径、最大	11.70 mm	内側ケーブル直径、最小	8.00 mm
O リング	シリコン	締付けトルク	20 Nm
シリコン	はい	配線数	1
アーマー、最大	1.25 mm	アーマー、最小	0.9 mm
動作温度範囲、最大	120 °C	動作温度範囲、最小	-50 °C
スレッドピッチ	1.81 mm	ハロゲン	いいえ
標準	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7	AF サイズ 1	26 mm
AF サイズ 2	26 mm	保護度合い	IP66, IP68
ケーブルグランド	NPT 3/4"	基本材質	ステンレススチール 1.4404
シールインサート	シリコン	シーリング	シリコン
外付スレッド	3/4" NPT	ねじ山長さ	13.9 mm
アーマー種類、短期	SWB, STA	防爆タイプ	Ex d - 耐圧防爆構造, Ex e - 安全増防爆構造
筐体強化種別	編組アーマー, 金属箔のアーマー	インストールのガイドライン	組立指示を参照

証明書番号ケーブルグランド

識別	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	証明書番号、ケーブルグランド (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X
証明書番号、ケーブルグランド (IECEX)	IECEX TPS 16.0004X	証明書番号、ケーブルグランド (CCC)	2020322313000069
証明書番号 (IECEX)	IECEXTPS16.0004X		

E1XZS/20S/NPT3/4-WM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

分類

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-04
ECLASS 15.0	27-14-08-04		