



VP モデルシリーズのストッププラグは、安全増防爆 (Ex d) および安全増防爆 (Ex e) 規格、および IP66/67/68 の侵入率を有し、防爆機器での未使用入力を埋める方法を提供します。

一般注文データ

バージョン	VP (KlipponEXトラス頭ブランキングプラグ) , 閉鎖栓, ストレート, M 32 x 1.5, 16 mm, ステンレススチール 1.4404
注文番号	1188720000
種別	VPS M32-EX W
GTIN (EAN)	4050118237177
数量	12 items

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS

適合

寸法と重量

高さ	21.5 mm	高さ (インチ)	0.8465 inch
幅	40 mm	幅 (インチ)	1.5748 inch
長さ	21.5 mm	長さ (インチ)	0.8465 inch
直径	32 mm	壁厚、最小	0.5 mm
壁厚、最大	15 mm	正味重量	137.08 g

温度

動作温度 -50 °C...120 °C

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況 準拠 (免除なし)
REACH SVHC 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

一般的情報

ヘッド直径	40.00 mm	O リング	シリコーン
締付けトルク	65 Nm	シリコーン	はい
スレッドピッチ	1.5 mm	ハロゲン	ハロゲンフリー
標準	EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31, EN 60079-7, GB 12476.1, GB 12476.5, GB 3836.1, GB 3836.2, GB 3836.3, IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-31, IEC 60079-7	衝撃耐性	7.00J
保護度合い	IP66, IP68	ケーブルグランド	M 32
基本材質	ステンレススチール 1.4404	シールリングの直径	32.00 mm
外付スレッド	M 32 x 1.5	ねじ山長さ	16 mm
防爆タイプ	Ex d - 耐圧防爆構造, Ex e - 安全増防爆構造	インストールのガイドライン	組立指示を参照
六角ソケット	10 mm		

証明書番号ケーブルグランド

識別	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da	証明書番号、ケーブルグランド (ATEX)	TÜV IT 16ATEX 059X
証明書番号、ケーブルグランド (IECEx)	IECEx TPS 16.0004X	証明書番号、ケーブルグランド (CCC)	2020322313000069
証明書番号 (IECEX)	IECEXTPS16.0004X		

分類

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05

VPS M32-EX W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ステンレススチールロックナット、ナチュラル仕上



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	SKMUS M32-W	バージョン
注文番号	1185710000	SKMU SS (ステンレス鋼製ばね), ロックナット, M 32, 3.8 mm, ス
GTIN (EAN)	4050118233759	ステンレススチール 1.4404
数量	144 ST	

ナイロン製フラットワッシャー - GWDR



幅広い用途に対応するケーブルグランドに加え、プラグ、圧力補正要素、アダプター、およびロックナット、シールリング、平座金、接地リングなどの対応するアクセサリで品揃えを充実させています。

一般注文データ

種別	GWDR M32-W	バージョン
注文番号	1185630000	閉鎖状態, M 32, ナイロン6
GTIN (EAN)	4050118078329	
数量	160 ST	